

## MFD 20/01/090

### Mehrfachdichtung



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

**SPRINT**

**hätogen**



<b>Material</b>	Thermoplastisches Elastomer
<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	100 °C
<b>Schutzart</b>	IP66 / IP68
<b>Ø Kabel min</b>	7 mm
<b>Ø Kabel max</b>	9 mm
<b>Anzahl der Kabel</b>	1
<b>BxL</b>	16,6 x 11,5 mm
<b>Produktfarbe</b>	RAL 9005
<b>Für Kabelverschraubung</b>	SPRINT 20
<b>Bestellnr. RAL 9005</b>	10102841
<b>Typ</b>	MFD 20/01/090
<b>Verpackungseinheit</b>	25
<b>ETIM-Klasse</b>	EC000441

#### Zusatzinformation:

IP68: Ø Kabel min. = Ø Kabel max. -10%, aber nicht größer als 1 mm unter dem Ø Kabel max.

IP66: 1 Kabel Ø 7 - 9 mm

30.08.2021

#### Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com