

GFD 25/01/090

Geteilter Formdichteinsatz



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Thermoplastisches Elastomer
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP66
Ø Kabel min	7 mm
Ø Kabel max	9 mm
Anzahl der Kabel	1
Für Kabelverschraubung	SPRINT 25
Produktfarbe	RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10103108
Typ	GFD 25/01/090
Verpackungseinheit	25
ETIM-Klasse	EC000441

30.08.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com