

**MFD 40/04/090-01/060**

Mehrfachdichtung



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



<b>Material</b>	Thermoplastisches Elastomer
<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	100 °C
<b>Schutzart</b>	IP66 / IP68
<b>Ø Kabel min</b>	4 mm
<b>Ø Kabel max</b>	9 mm
<b>Anzahl der Kabel</b>	5
<b>BxL</b>	35,6 x 18,3 mm
<b>Produktfarbe</b>	RAL 9005
<b>Für Kabelverschraubung</b>	SPRINT 40
<b>Bestellnr. RAL 9005</b>	10105342
<b>Typ</b>	MFD 40/04/090-01/060
<b>Verpackungseinheit</b>	25
<b>ETIM-Klasse</b>	EC000441

Zusatzinformation:

IP68: Ø Kabel min. = Ø Kabel max. -10%, aber nicht größer als 1 mm unter dem Ø Kabel max.

IP66: für 4 Kabel 7-9mm Ø  
und 1 Kabel 4-6mm Ø

30.08.2021

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**  
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany  
☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209  
contact@wiska.de · www.wiska.com