

RDE 20 RW

Railway Reduzierdichteinsatz, EPDM, schwarz, M20



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	EPDM 60° shore
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP68
Ø Kabel min	4 mm
Ø Kabel max	8 mm
BxL	16,4x12mm
Für Kabelverschraubung	SPRINT 20
Produktfarbe	RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10105372
Typ	RDE 20 RW
Verpackungseinheit	50
ETIM-Klasse	EC000441

30.08.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com