

RDE 63 RW

Railway Reduzierdichteinsatz, EPDM, schwarz, M63



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	EPDM 60° shore
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP68
Ø Kabel min	28 mm
Ø Kabel max	38 mm
BxL	50x25mm
Für Kabelverschraubung	SPRINT 63
Produktfarbe	RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10105377
Typ	RDE 63 RW
Verpackungseinheit	10
ETIM-Klasse	EC000441

30.08.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com