

MFD 40/09/069 RW

Railway Mehrfachdichtung, TPE, weiß, M40



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Thermoplastisches Elastomer
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP66 / IP68
Ø Kabel min	4,9 mm
Ø Kabel max	6,9 mm
Anzahl der Kabel	9
BxL	35,6 x 18,3 mm
Für Kabelverschraubung	SPRINT 40
Produktfarbe	RAL 9010
WISKA-Bestellnr.	10110523
Typ	MFD 40/09/069 RW
Verpackungseinheit	25
ETIM-Klasse	EC000441

Zusatzinformation:

- IP68 : Ø Kabel min. = Ø Kabel max. -10%, aber nicht größer als 1 mm unter dem Ø Kabel max.

30.08.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com