

BMCC-28-34

Schutzschlauchhalter, galvanisierter Stahl, 28-34mm



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Bohrloch M	8,5
Typ	BMCC-28-34
WISKA-Bestellnr.	10109254
Verpackungseinheit	10
ETIM-Klasse	EC001171

Zusatzinformation:

- Galvanisierte Stahlklammern mit Polychloroprene zur Befestigung der metallischen Schutzschläuche
- Spannweite 28 - 34 mm

30.08.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com