

## BMCC-37-44

Schutzschlauchhalter, galvanisierter Stahl, 37-44mm



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	100 °C
<b>Bohrloch M</b>	10,5
<b>Typ</b>	BMCC-37-44
<b>WISKA-Bestellnr.</b>	10109255
<b>Verpackungseinheit</b>	10
<b>ETIM-Klasse</b>	EC001171

Zusatzinformation:

- Galvanisierte Stahlklammern mit Polychloroprene zur Befestigung der metallischen Schutzschläuche
- Spannweite 37 - 44 mm

30.08.2021

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com