

EcoTank ET-2810



DATENBLATT / BROSCHÜRE



Nutzen Sie die Vorteile des mobilen Druckens und extrem niedrige Kosten pro Seite mit diesem Multifunktions-Tintenstrahldrucker, der perfekt für moderne Haushalte geeignet ist.

Reduzieren Sie Ihre Tintenkosten um bis zu 90 %¹ mit diesem EcoTank-Drucker. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Tintenflaschen können die integrierten großvolumigen Tintentanks leicht nachgefüllt werden. Da keine Patronen ersetzt werden müssen und der Drucker flexible Konnektivitätsfunktionen bietet, ist er perfekt für alle geeignet, die hochwertige Ausdrücke zu unglaublich niedrigen Kosten pro Seite suchen.

Endlich drucken ohne Patronen – jetzt wechseln!

EcoTank ermöglicht komfortables Drucken zu Hause. Die großvolumigen Tintentanks ermöglichen ein unkompliziertes Nachfüllen. Da die Tintenflaschen über ein Schlüssel-Schloss-Prinzip funktionieren, kann nur die jeweils richtige Tinte eingefüllt werden. An der vorderen Tintenfüllstandsanzeige können Sie leicht erkennen, wann Sie den Drucker nachfüllen müssen.

Erhebliche Kostenersparnisse

Mit diesem sparsamen Drucker reduzieren Sie Ihre Tintenkosten um bis zu 90 %.¹ Im Lieferumfang enthalten ist ein Tintenvorrat für bis zu 3 Jahren.² Ein Tintenflaschen-Set reicht für bis zu 4.500 Seiten in Schwarzweiß und 7.500 Seiten in Farbe.³ Das entspricht der beeindruckenden Zahl von bis zu 72 Tintenpatronen!¹

Epson Smart Panel-App

Mit dieser App können Sie Ihren Drucker über Ihr Smart-Gerät bedienen⁴. Sie können Dokumente und Fotos drucken, kopieren und scannen, den Drucker einrichten und steuern und Fehler beheben – alles über Ihr Handy oder Tablet.

Voller Funktionen

Mit einer Papierkassette für 100 Blatt Papier an der Rückseite, Unterstützung für den randlosen Fotodruck (bis zu 10 x 15 cm) und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 10 Seiten pro Minute⁵ können Sie problemlos und schnell verschiedene Aufgaben erledigen.

Moderne Flexibilität

Dank des kompakten Designs und der Konnektivität über WLAN und Wi-Fi Direct können Sie diesen Drucker problemlos in Ihr Zuhause integrieren und über Handys, Tablets und Laptops drucken.⁴

PRODUKTMERKMALE

- **DIN A4-Multifunktionsdrucker**
Drucken, Kopieren, Scannen
- **Extrem kostengünstiges Drucken**
Sparen Sie bis zu 90 % bei den Druckkosten¹
- **Bis zu 72 Patronen in einem Tintenflaschensatz¹**
Für den Druck von bis zu 4.500 Seiten in Schwarzweiß und 7.500 Seiten in Farbe³
- **Unkompliziertes Tintentanksystem**
Problemloses Nachfüllen dank Schlüssel-Schloss-Prinzip und Tintentanks an der Vorderseite
- **Epson Smart Panel-App**
Einrichten, Steuern, Drucken, Scannen und mehr – alles direkt über Ihr Smart-Gerät⁴

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	Epson Micro Piezo™-Druckkopf
Tintentechnologie	Dye Ink
Druckauflösung	5.760 x 1.440 dpi
Düsenkonfiguration	180 Düsen Schwarz, 59 Düsen pro Farbe
Kategorie	Einzelplatz
Multifunktion	Drucken, Scannen, Kopieren

DRUCK

Number of colours	4 colour
Druckgeschwindigkeit	10 Seiten/Min Schwarzweiß, 5 Seiten/Min Farbe, 69 Sekunden pro Foto (10 x 15 cm)
ISO/IEC 24734	
Maximale	33 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 15 Seiten/Min Farbe (Normalpapier), 27 Sekunden
Druckgeschwindigkeit	pro Foto (10 x 15 cm) (Epson Premium Glossy Photo Paper)
Farben	Schwarz [Dye], Cyan [Dye], Gelb [Dye], Magenta [Dye]
Colours Capacity	Black [65ml], Cyan [65ml], Yellow [65ml], Magenta [65ml]
Zeit bis zur ersten Seite	Schwarzweiß 10 Sekunden, Farbe 16 Sekunden

Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNEN

Scanauflösung	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)
Ausgabeformate	BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Anzahl der Papierfächer	1
Papierformate	A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag), 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 20 cm
Duplex	Manuell
Papierfachkapazität	100 Blatt Standard
Medienverarbeitung	Borderless print (up to 10 x 15cm)

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	12 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,7 W (Energiesparmodus), 4,5 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), TEC 0,15 kWh/week
Abmessungen	375 x 347 x 179 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	3,9 kg
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Farben	Schwarz

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Carry-in, 30.000 Seiten Optionale Garantieverlängerung verfügbar
----------	---

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CJ67403
Barcode	8715946684109
Ursprungsland	Philippinen

EcoTank ET-2810

LIEFERUMFANG

- 4 x 65 ml Einzeltintenbehälter (Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta)
- Hauptgerät
- Stromkabel
- Aufstellanleitung
- Garantiedokument

INK BOTTLE COMPATIBILITY

●	104	
●	104	
●	104	
●	104	
●	104	
● ● ● ●	104	

INK BOTTLE YIELD DATA

	●	● ● ● ●
Im Lieferumfang	3.600 Seiten*	6.500 Seiten*
Ersatztinte	7.500 Seiten*	7.500 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

- Die durchschnittlichen Kosteneinsparungen pro Seite und die durchschnittlich benötigte Menge an Tintenpatronen für den Druck derselben Zahl von Seiten wie mit den EcoTank-Tintenflaschen der Serien 102 und 104. Vergleich der durchschnittlichen Ergiebigkeit (A4-Drucke nach ISO/IEC 24711) von EcoTank-Tintenflaschen der Serien 102 und 104 mit den Original-Verbrauchsmaterialien, die bei den 50 meistverkauften Tintenstrahldruckern mit Tintenpatronen verwendet werden (nach GfK-POS-Daten für Tintenstrahldruckgeräte und -patronen für Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Spanien und Italien im Zeitraum April 2019 bis März 2020).
- Basierend auf einem Druckvolumen von 100 Seiten pro Monat und der niedrigsten Ergiebigkeit des ersten Tintensatzes.
- Die angegebene Ergiebigkeit wurde auf der Basis eines Originalverfahrens von Epson aus einer Drucksimulation für Testmuster nach ISO/IEC 24712 oder 29103 berechnet. Die angegebene Ergiebigkeit wurde NICHT nach ISO/IEC 24711 oder 29102 gemessen. Die tatsächliche Ergiebigkeit ist von den gedruckten Dokumenten, vom Papiertyp, von der Häufigkeit des Druckens und von Umgebungsbedingungen wie der Temperatur abhängig. Bei der Ersteinrichtung des Druckers wird eine bestimmte Menge an Tinte verwendet, um das System zu füllen. Daher ist die Ergiebigkeit des ersten, mitgelieferten Tintensatzes niedriger.
- Für Epson Smart Panel und Epson Creative Print sind eine WLAN-Verbindung und Epson Druck-Apps erforderlich. Für Epson Email Print, Epson Scan-to-Cloud und Epson Remote Print Driver ist eine Internetverbindung erforderlich. Weitere Informationen zu den unterstützten Sprachen und Geräten finden Sie unter www.epson.de/connect, www.epson.at/connect bzw. www.epson.ch/connect.
- Nach ISO/IEC 24734. Zeigt den durchschnittlichen ESAT Wert in der Kategorie „Office“ für einen einseitigen Druck im Standardmodus. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Epson.

EPSON®