

# EcoTank ET-2820



## DATENBLATT / BROSCHÜRE



Nutzen Sie die Vorteile des mobilen Druckens und extrem niedrige Kosten pro Seite mit diesem Multifunktions-Tintenstrahldrucker mit LCD-Anzeige, perfekt für moderne, geschäftige Haushalte.

Reduzieren Sie Ihre Tintenkosten um bis zu 90 %<sup>1</sup> mit diesem EcoTank-Drucker. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Tintenflaschen können die integrierten großvolumigen Tintentanks leicht nachgefüllt werden. Da keine Patronen ersetzt werden müssen und der Drucker flexible Konnektivitätsfunktionen bietet, ist er perfekt für alle geeignet, die hochwertige Ausdrücke zu unglaublich niedrigen Kosten pro Seite suchen.

### Endlich drucken ohne Patronen – jetzt wechseln!

EcoTank ermöglicht komfortables Drucken zu Hause. Die großvolumigen Tintentanks ermöglichen ein unkompliziertes Nachfüllen. Da die Tintenflaschen über ein Schlüssel-Schloss-Prinzip funktionieren, kann nur die jeweils richtige Tinte eingefüllt werden.

### Erhebliche Kostenersparnisse

Mit diesem sparsamen Drucker reduzieren Sie Ihre Tintenkosten um bis zu 90 %.<sup>1</sup> Im Lieferumfang enthalten ist ein Tintenvorrat für bis zu 3 Jahren.<sup>2</sup> Ein Tintenflaschen-Set reicht für bis zu 4.500 Seiten in Schwarzweiß und 7.500 Seiten in Farbe.<sup>3</sup> Das entspricht der beeindruckenden Zahl von bis zu 72 Tintenpatronen!<sup>1</sup>

### Epson Smart Panel-App

Mit dieser App können Sie Ihren Drucker über Ihr Smart-Gerät bedienen<sup>4</sup>. Sie können Dokumente und Fotos drucken, kopieren und scannen, Ihren Drucker einrichten und steuern, Fehler beheben und Ihrer Kreativität dank einer Vielzahl von Vorlagen freien Lauf lassen.

### Voller Funktionen

Dank der Farb-LCD-Anzeige mit 3,7 cm, der Papierkassette für 100 Blatt an der Rückseite, des randlosen Fotodrucks (bis zu 10 x 15 cm) und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 10 Seiten pro Minute<sup>5</sup> können Sie problemlos und schnell verschiedene Aufgaben erledigen.

### Moderne Flexibilität

Dank des kompakten Designs und der vollständigen Konnektivität über WLAN und Wi-Fi Direct können Sie diesen Drucker problemlos in Ihr Zuhause integrieren und über Handys, Tablets und Laptops drucken.<sup>4</sup>

## PRODUKTMERKMALE

- **DIN-A4-Multifunktionsdrucker mit Anzeige**  
Drucken, Kopieren, Scannen
- **Extrem kostengünstiges Drucken**  
Sparen Sie bis zu 90 % bei den Druckkosten<sup>1</sup>
- **Bis zu 72 Patronen in einem Tintenflaschensatz<sup>1</sup>**  
Für den Druck von bis zu 4.500 Seiten in Schwarzweiß und 7.500 Seiten in Farbe<sup>3</sup>
- **Unkompliziertes Tintentanksystem**  
Problemloses Nachfüllen dank Schlüssel-Schloss-Prinzip und Tintentanks an der Vorderseite
- **Epson Smart Panel-App**  
Einrichten, Steuern, Drucken, Scannen und mehr – alles direkt über Ihr Smart-Gerät<sup>4</sup>

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### TECHNIK

Druckmethode	Epson Micro Piezo™-Druckkopf
Tintentechnologie	Dye Ink
Druckauflösung	5.760 x 1.440 dpi
Düsenkonfiguration	180 Düsen Schwarz, 59 Düsen pro Farbe
Multifunktion	Drucken, Scannen, Kopieren

### DRUCK

Number of colours	4 colour
Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734	10 Seiten/Min Schwarzweiß, 5 Seiten/Min Farbe
Maximale Druckgeschwindigkeit	33 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 15 Seiten/Min Farbe (Normalpapier)
Farben	Schwarz [Dye], Cyan [Dye], Gelb [Dye], Magenta [Dye]
Colours Capacity	Black [65ml], Cyan [65ml], Yellow [65ml], Magenta [65ml]
Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> .	

### SCANNEN

Scanauflösung	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)

### PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Anzahl der Papierfächer	1
Papierformate	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag)
Duplex	Manuell
Papierfachkapazität	100 Blatt Standard
Medienverarbeitung	Borderless print (up to 10 x 15cm)

### ALLGEMEINES

Energieverbrauch	12 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,7 W (Energiesparmodus), 4,5 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), TEC 0,14 kWh/week
Abmessungen	375 x 347 x 179 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	4,1 kg
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Apple AirPrint
Farben	Schwarz

### WEITERE FUNKTIONEN

LC-Display	Typ: Farbe, Diagonale: 3,7 cm
------------	-------------------------------

### SONSTIGES

Garantie	12 Monate Carry-in, 30.000 Seiten Optionale Garantieverlängerung verfügbar
----------	---

## LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CJ66404
Barcode	8715946684055
Ursprungsland	Philippinen

Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2021-08-18

## EcoTank ET-2820

### LIEFERUMFANG

- 4 x 65 ml Einzeltintenbehälter (Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta)
- Hauptgerät
- Stromkabel
- Aufstellanleitung
- Garantiedokument

### INK BOTTLE COMPATIBILITY

●	104	
●	104	
●	104	
●	104	
●	●	104

### INK BOTTLE YIELD DATA

	●	● ● ●
Im Lieferumfang	3.600 Seiten*	6.500 Seiten*
Ersatztinte	7.500 Seiten*	7.500 Seiten*

\* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

- Die durchschnittlichen Kosteneinsparungen pro Seite und die durchschnittlich benötigte Menge an Tintenpatronen für den Druck derselben Zahl von Seiten wie mit den EcoTank-Tintenflaschen der Serien 102 und 104. Vergleich der durchschnittlichen Ergiebigkeit (A4-Drucke nach ISO/IEC 24711) von EcoTank-Tintenflaschen der Serien 102 und 104 mit den Original-Verbrauchsmaterialien, die bei den 50 meistverkauften Tintenstrahldruckern mit Tintenpatronen verwendet werden (nach GfK-POS-Daten für Tintenstrahldruckergeräte und -patronen für Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Spanien und Italien im Zeitraum April 2019 bis März 2020).
- Basierend auf einem Druckvolumen von 100 Seiten pro Monat und der niedrigsten Ergiebigkeit des ersten Tintensatzes.
- Die angegebene Ergiebigkeit wurde auf der Basis eines Originalverfahrens von Epson aus einer Drucksimulation für Testmuster nach ISO/IEC 24712 oder 29103 berechnet. Die angegebene Ergiebigkeit wurde NICHT nach ISO/IEC 24711 oder 29102 gemessen. Die tatsächliche Ergiebigkeit ist von den gedruckten Dokumenten, vom Papiertyp, von der Häufigkeit des Druckens und von Umgebungsbedingungen wie der Temperatur abhängig. Bei der Ersteinrichtung des Druckers wird eine bestimmte Menge an Tinte verwendet, um das System zu füllen. Daher ist die Ergiebigkeit des ersten, mitgelieferten Tintensatzes niedriger.
- Für Epson Smart Panel und Epson Creative Print sind eine WLAN-Verbindung und Epson Druck-Apps erforderlich. Für Epson Email Print, Epson Scan-to-Cloud und Epson Remote Print Driver ist eine Internetverbindung erforderlich. Weitere Informationen zu den unterstützten Sprachen und Geräten finden Sie unter [www.epson.de/connect](http://www.epson.de/connect), [www.epson.at/connect](http://www.epson.at/connect) bzw. [www.epson.ch/connect](http://www.epson.ch/connect).
- Nach ISO/IEC 24734. Zeigt den durchschnittlichen ESAT Wert in der Kategorie „Office“ für einen einseitigen Druck im Standardmodus. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Epson.

**EPSON®**