

# Akku-Bohrschrauber

## DDF484TB3J

18V • 54 Nm • 0-2.000 min<sup>-1</sup>

Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine in der Sonderfarbe schwarz zum Schrauben und Bohren

Kompakter 18 V Akku-Bohrschrauber mit einer Gehäuselänge von nur 172 mm. Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar. Der bürstenlose Motor ermöglicht die kompakte Bauform und sorgt für effizienteren Umgang mit der Energie.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 2000 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	54 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	76 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	172 x 79 x 261 mm

### Spezifikationen

- Mit leuchtstarker LED
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Kompakter Akku-Bohrschrauber mit nur 172 mm Gehäuselänge
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit leuchtstarker Doppel-LED

**EAN 0088381860352**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**199154-9**

Schnellspannbohrfutter 13mm



**251314-2**

Schraube M4x12



**346317-0**

Einhängebügel



**450128-8 (2x)**

Kontaktschutzkappe



**784637-8**

PH/LS Doppelbit



**821550-0**

MAKPAC Gr. 2



**837916-4**

Tiefziehteil für MAK-PAC



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

**197280-8 (3x)**

Akku BL1850B



**195584-2**

Schnellladegerät DC18RC



## Service