

Akku-Bohrschrauber

DDF484RF1J

18V • 54 Nm • 0-2.000 min⁻¹

Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren

Kompakter 18 V Akku-Bohrschrauber mit einer Gehäuselänge von nur 172 mm. Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar. Der bürstenlose Motor ermöglicht die kompakte Bauform und sorgt für effizienteren Umgang mit der Energie.



Technische Details

Li-Ion Akku 18 V	1 x 3,0Ah
Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Drehmoment hart/weich	54 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Produktabmessung (L x B x H)	172 x 79 x 261 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 kg
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Schalldruckpegel (L _{pA})	76 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²

Spezifikationen

- Mit leuchtstarker LED
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Kompakter Akku-Bohrschrauber mit nur 172 mm Gehäuselänge
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- 2-Gang-Vollmetall-Planetenge triebe
- Mit Kapazitätsanzeige am Akku
- Mit leuchtstarker Doppel-LED

EAN 0088381756594

www.makita.de

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

784637-8

PH/LS Doppelbit



199154-9

Schnellspannbohrfutter 13mm



837916-4

Tiefziehteil für MAKPAC



821550-0

MAKPAC Gr. 2



251314-2

Schraube M4x12



346317-0

Einhängebügel



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

197599-5

Akku BL1830B



195584-2

Schnellladegerät DC18RC



Service

User manual



Parts drawing

