

# IMPACT D Serie

IMPACT D 10 USB ML    IMPACT D 10 USB ML II    IMPACT D 30 USB ML  
 IMPACT D 10 PHONE    IMPACT D 10 PHONE II    IMPACT D 30 PHONE

## Kabellose Freiheit beginnt hier

Mit Premium-Audioleistung und leistungsstarker Wireless-Reichweite beginnt hier Ihre Reise in Richtung kabelloser Freiheit. Ordnung auf dem Schreibtisch mit einem schlichten Design: Ideal für Hot-Desking geeignet, wenn Anwender an jedem Arbeitsplatz Plug-and-Play-Funktionalität benötigen. Setzen Sie auf das Kundenerlebnis mit der EPOS Voice™-Technologie, die sich auf die Stimme des Nutzers fokussiert. Die klare und deutliche Kommunikation hilft ihnen, Probleme während des gesamten Arbeitstages schnell und ruhig zu lösen.

In der heutigen digitalen Welt sind Unternehmen mehr denn je feindlichen Online-Bedrohungen ausgesetzt. Wenn es um die Sicherheit Ihrer Daten geht, garantieren das geschützte Pairing und die DECT-Sicherheitszertifizierung, dass keine Dritten Ihr Gespräch mithören. Mit der beidseitigen Trageart für hundertprozentige Konzentration und der einfachen Anschlussmöglichkeit an den PC macht die IMPACT D Serie hochwertige kabellose DECT-Headsets für alle zugänglich.

Erfahren Sie mehr unter [eposaudio.com/impact-d-series](https://eposaudio.com/impact-d-series)



## Wichtige Vorteile und Funktionen

### Erstklassiger Klang für klare Telefonate

Mit EPOS Voice™-Technologie und Noise Cancelling-Mikrofon für natürliche, verständliche Gespräche

### Freies Bewegen mit leistungsstarker, kabelloser Reichweite

Bis zu 55 m in typischen Bürogebäuden, bis zu 180 m bei Sichtverbindung und bis zu 12 Stunden Sprechzeit

### Einfach mit einem Gerät verbinden

Problemlose Plug-and-Play-Konnektivität mit Tischtelefon oder PC/Softphone

### Wählen Sie Ihre Trageart

Mit komfortablen Headsets, die Sie an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen können; Kopfbügel, Ohrbügel und optionaler Nackenbügel

### Einfaches magnetisches Andocken und Aufladen

Wenn Sie das Headset an der magnetischen Ladefläche andocken, können Sie sich darauf verlassen, dass es für Ihr nächstes Gespräch geladen und bereit ist



# IMPACT D Serie

## Produktdaten

### Allgemein

Produktbeschreibung	<p><b>IMPACT D 10 USB ML:</b> Kabelloses DECT-Headset, monaural (einseitig) mit Basisstation. Einzelkonnektivität zu PC/Softphone. UC-optimiert.</p> <p><b>IMPACT D 10 PHONE:</b> Kabelloses DECT-Headset, monaural (einseitig) mit Basisstation. Single-Konnektivität mit Tischtelefon.</p> <p><b>IMPACT D 10 USB ML II:</b> Kabelloses DECT-Headset, monaural (einseitig) mit Basisstation. Einzelkonnektivität zu PC/Softphone. UC-optimiert.</p> <p><b>IMPACT D 10 PHONE II:</b> Kabelloses DECT-Headset, monaural (einseitig) mit Basisstation. Single-Konnektivität mit Tischtelefon.</p> <p><b>IMPACT D 30 USB ML:</b> Kabelloses, beidseitiges DECT-Headset mit Basisstation. Einzelkonnektivität zu PC/Softphone. UC-optimiert.</p> <p><b>IMPACT D 30 PHONE:</b> Kabelloses, beidseitiges DECT-Headset mit Basisstation. Single-Konnektivität mit Tischtelefon.</p>
---------------------	--

Trageart	Kopfbügel – monaural oder binaural und Ohrbügel. Als Zubehör erhältlicher Nackenbügel*
----------	---

Gewicht des Headsets	<p><b>D 10 HS:</b> 22 g / 0.78 oz (Mit ear hook) 45 g / 1.59 oz (Mit headband)</p> <p><b>D 10 HS II:</b> 22 g / 0.78 oz (Mit ear hook) 50 g / 1.76 oz (Mit headband)</p> <p><b>D 30 HS:</b> 85 g / 3.00 oz</p>
----------------------	--

Größe des Ohrpolsters	ø 50 mm
-----------------------	---------

Personalisierung	Ja, mit Namensschild am Headset
------------------	---------------------------------

### Audio

EPOS Voice™-Technologie	Für ein klares und natürliches Hörerlebnis
Mikrofon	<b>IMPACT D 10 und D 10 II:</b> Noise-cancelling mikrofon <b>IMPACT D 30:</b> Ultra Noise-cancelling mikrofon
Mikrofon-Frequenzbereich	150 Hz – 6,8 kHz (Wideband) 300 Hz – 3,5 kHz (Narrowband)
Stummschaltung des Mikrofons	Ja
Lautsprechertyp	Hochwertiger Neodym-Magnetlautsprecher für herausragende Audioqualität
Frequenzbereich der Lautsprecher	150 Hz – 6,8 kHz (Wideband) 300 Hz – 3,5 kHz (Narrowband)

# IMPACT D Serie

## Produktdaten

### Technische Daten

DECT	1880 bis 1900 MHz (EU, UK, AUS) 1920 bis 1930 MHz (US) – DECT 6.0
GAP-Kompatibilität	Ja (Headset)
Headset	Anschluss an Basisstation/Basis-Set
Basisstation	IMPACT D 10 USB ML: Verbindung zu UC IMPACT D 10 PHONE: Anschluss an Tischtelefon D 10 USB ML II/D 30 UB ML: Verbindung zu UC D 10 PHONE II/D 30 PHONE: Anschluss an Tischtelefon
Automatische Verbindung zur Basisstation	Ja, kann an der Basisstation aktiviert werden
Temperaturbereich	Betrieb: +5 °C bis 45 °C Lagerung: -20 °C bis 70 °C
Akku (Lithium-Polymer-Akku)	Zu Wartungszwecken austauschbar (siehe Bedienungsanleitung)
Reichweite	Sichtverbindung: 180 m Typisches Bürogebäude: 55 m
Automatische Leistungsanpassung	Ja (Entfernung zwischen Headset und Basisstation)
Sprechzeit	Bis zu 8 Stunden (Wideband-Modus) Bis zu 12 Stunden (Narrowband-Modus)
Standby-Zeit	Bis zu 100 Stunden
Auto - Headset AUS außerhalb der Reichweite	Ja, nach 30 Minuten
Ladezeit	0-50%: 20 Minuten 0-100%: 1 Stunde

### Gehörschutz

EPOS ActiveGard®-Technologie	Schützt das Gehör vor akustischen Schocks durch Vermeidung von plötzlich auftretenden Lautstärkepitzen
EU Noise-Limiter**	Verbesserter Gehörschutz vermeidet Hörermüdung, durchschnittlich 85 dB während eines Arbeitstags (8h). Aktiviert durch DIP-Schalter und die Software EPOS Connect und EPOS Manager

### Lieferumfang

#### Inhalt der Verpackung

#### D 10 USB ML

Headset, Basisstation, USB-Kabel, Kopfbügel (abnehmbar), biegsamer Ohrbügel (am Headset montiert), gedruckte Kurzanleitung, gedruckte Sicherheitshinweise

#### D 10 PHONE

Headset, Basisstation, Netzteil, Telefon-Audiokabel, Kopfbügel (abnehmbar), biegsamer Ohrbügel (am Headset montiert), gedruckte Kurzanleitung, gedruckte Sicherheitshinweise

#### D 10 USB ML II

Headset, Basisstation, USB-Kabel, Kopfbügel (abnehmbar), biegsamer Ohrbügel (am Headset montiert), gedruckte Kurzanleitung, gedruckte Sicherheitshinweise

#### D 10 PHONE II

Headset, Basisstation, Netzteil, Telefon-Audiokabel, Kopfbügel (abnehmbar), biegsamer Ohrbügel (am Headset montiert), gedruckte Kurzanleitung, gedruckte Sicherheitshinweise

#### D 30 USB ML

Headset, Basisstation, USB-Kabel, Kopfbügel (abnehmbar), biegsamer Ohrbügel (am Headset montiert), gedruckte Kurzanleitung, gedruckte Sicherheitshinweise

#### D 30 PHONE

Headset, Basisstation, Netzteil, Telefon-Audiokabel, Kopfbügel (abnehmbar), biegsamer Ohrbügel (am Headset montiert), gedruckte Kurzanleitung, gedruckte Sicherheitshinweise

# IMPACT D Serie

## Produktdaten

---

### Software

EPOS-Geräte können mit den folgenden Softwarelösungen verwaltet werden:

---

EPOS Connect	Zur Durchführung von Firmware-Updates und zur Konfiguration von Headsets für persönliche Audiopräferenzen. EPOS Connect funktioniert mit Windows, Mac und VDI/Thin-Client-Umgebungen: <a href="https://eposaudio.com/software-EPOS-connect">eposaudio.com/software-EPOS-connect</a>
EPOS Manager	Zentrale Verwaltung, Aktualisierung und Konfiguration von EPOS-Audio-Geräten – Für Cloud- und On-Premises-Lösungen: <a href="https://eposaudio.com/software-epos-manager">eposaudio.com/software-epos-manager</a>

---

### Softwarekompatibilität

UC- und CC-kompatibel	Das Kompatibilitäts-Tool kann genutzt werden, um die verfügbaren Produkte zu finden und mehr über die unterschiedlichen Headset-Funktionen zu erfahren: <a href="https://eposaudio.com/compatibility">eposaudio.com/compatibility</a>
-----------------------	--

---

Weitere Informationen finden Sie unter: [eposaudio.com/software](https://eposaudio.com/software)

\* Nackenbügel als Zubehör erhältlich (Art.-Nr.1000716)

\*\* In Übereinstimmung mit der EU-Gesetzgebung zum Schutz vor Lärm am Arbeitsplatz (Richtlinie 2003/10/EG), ist der Grenzwert für zwei Arten von Lärm am Arbeitsplatz festgelegt: Spitzenschalldruck und Lärmexpositionspegel.

# IMPACT D Serie

## Weitere Vorteile und Funktionen

### Anrufsteuerung mit einer Berührung

Um Gespräche zu beantworten/zu beenden\*, das Mikrofon stummzuschalten und die Lautstärke zu regulieren

### Bleiben Sie dank Schnellladung mobil

50 % Akkuladung in nur 20 Minuten

### Einfache Bedienung für Telefonkonferenzen

Bis zu vier Headsets pro Anruf und bequemes Hot-Desking

### Anzeige der verbleibenden Sprechzeit

Darstellung über Statusanzeigen an der Basisstation

### Ordnung auf dem Schreibtisch

Mit integriertem Kabelsystem

### Vorteile einer stabilen Basisstation

Stabile Basisstation mit solidem Metallfuß

### Schutz Ihres Gehörs

EPOS ActiveGard®-Technologie schützt das Gehör vor akustischen Schocks

### Ergänzende Software

Einfache Geräteverwaltung mit EPOS-Softwarelösungen

## Produktübersicht

Verbindung zu	Produkt	Auftragsname	Details	EAN / UPC-Code
Tischtelefon 	<b>IMPACT D 10 PHONE – EU</b> Artikel-Nr. 1000570	D 10 PHONE – EU	Einseitiges kabelloses DECT-System	EAN: 57 14708 00371 7 UPC: 8 40064 40371 9
	<b>IMPACT D 10 PHONE – UK</b> Artikel-Nr. 1000571	D 10 PHONE – UK	Einseitiges kabelloses DECT-System	EAN: 57 14708 00372 4 UPC: 8 40064 40372 6
	<b>IMPACT D 10 PHONE – US</b> Artikel-Nr. 1000572	D 10 PHONE – US	Einseitiges kabelloses DECT-System	EAN: 57 14708 00373 1 UPC: 8 40064 40373 3
	<b>IMPACT D 10 PHONE – AUS</b> Artikel-Nr. 1000573	D 10 PHONE – AUS	Einseitiges kabelloses DECT-System	EAN: 57 14708 00374 8 UPC: 8 40064 40374 0
PC/Softphone 	<b>IMPACT D 10 USB ML – EU</b> Artikel-Nr. 1000574	D 10 USB ML – EU	Einseitiges kabelloses DECT-System. UC-optimiert	EAN: 57 14708 00375 5 UPC: 8 40064 40375 7
	<b>IMPACT D 10 USB ML – US</b> Artikel-Nr. 1000575	D 10 USB ML – US	Einseitiges kabelloses DECT-System. UC-optimiert	EAN: 57 14708 00376 2 UPC: 8 40064 40376 4
	<b>IMPACT D 10 USB ML – AUS</b> Artikel-Nr. 1000576	D 10 USB ML – AUS	Einseitiges kabelloses DECT-System. UC-optimiert	EAN: 57 14708 00377 9 UPC: 8 40064 40377 1
Tischtelefon 	<b>IMPACT D 10 Phone II – EU</b> Artikel-Nr. 1000994	D 10 PHONE II – EU	Einseitiges kabelloses DECT-System	EAN: 57 14708 00796 8 UPC: 8 40064 40796 0
	<b>IMPACT D 10 Phone II – UK</b> Artikel-Nr. 1000995	D 10 PHONE II – UK	Einseitiges kabelloses DECT-System	EAN: 57 14708 00797 5 UPC: 8 40064 40797 7
	<b>IMPACT D 10 Phone II – US</b> Artikel-Nr. 1000996	D 10 PHONE II – US	Einseitiges kabelloses DECT-System	EAN: 57 14708 00798 2 UPC: 8 40064 40798 4
PC/Softphone 	<b>IMPACT D 10 USB ML II – EU</b> Artikel-Nr. 1000998	D 10 USB ML II – EU	Einseitiges kabelloses DECT-System. UC-optimiert	EAN: 57 14708 00800 2 UPC: 8 40064 40800 4
	<b>IMPACT D 10 USB ML II – US</b> Artikel-Nr. 1000999	D 10 USB ML II – US	Einseitiges kabelloses DECT-System. UC-optimiert	EAN: 57 14708 00801 9 UPC: 8 40064 40801 1
	<b>IMPACT D 10 USB ML II – AUS</b> Artikel-Nr. 1001000	D 10 USB ML II – AUS	Einseitiges kabelloses DECT-System. UC-optimiert	EAN: 57 14708 00802 6 UPC: 8 40064 40802 8

\* EHS-Kabel für Tischtelefone zum Annehmen/Beenden von Anrufen und EPOS-Software für bestimmte Softphones erforderlich

# IMPACT D Serie

## Produktübersicht

Verbindung zu	Produkt	Auftragsname	Details	EAN / UPC-Code
Tischtelefon 	<b>IMPACT D 30 Phone – EU</b> Artikel-Nr. 1000987	D 30 PHONE – EU	Beidseitiges kabelloses DECT-System	EAN: 57 14708 00789 0 UPC: 8 40064 40789 2
	<b>IMPACT D 30 Phone – UK</b> Artikel-Nr. 1000988	D 30 PHONE – UK	Beidseitiges kabelloses DECT-System	EAN: 57 14708 00790 6 UPC: 8 40064 40790 8
	<b>IMPACT D 30 Phone – US</b> Artikel-Nr. 1000989	D 30 PHONE – US	Beidseitiges kabelloses DECT-System	EAN: 57 14708 00791 3 UPC: 8 40064 40791 5
	<b>IMPACT D 30 Phone – AUS</b> Artikel-Nr. 1000990	D 30 PHONE – AUS	Beidseitiges kabelloses DECT-System	EAN: 57 14708 00792 0 UPC: 8 40064 40792 2
PC/Softphone 	<b>IMPACT D 30 USB ML – EU</b> Artikel-Nr. 1000991	D 30 USB ML – EU	Beidseitiges kabelloses DECT-System. UC-optimiert	EAN: 57 14708 00793 7 UPC: 8 40064 40793 9
	<b>IMPACT D 30 USB ML – US</b> Artikel-Nr. 1000992	D 30 USB ML – US	Beidseitiges kabelloses DECT-System. UC-optimiert	EAN: 57 14708 00794 4 UPC: 8 40064 40794 6
	<b>IMPACT D 30 USB ML – AUS</b> Artikel-Nr. 1000993	D 30 USB ML – AUS	Beidseitiges kabelloses DECT-System. UC-optimiert	EAN: 57 14708 00795 1 UPC: 8 40064 40795 3

