



STEREO-BLUETOOTH®- HEADSET

VORTEILE

- Genießen Sie den ganzen Tag lang höchsten Komfort beim Telefonieren mit einem besonders bequemen Kopfbügel mit Schlaufe und weichen Ohrkissen.
- Profitieren Sie von der Einfachheit eines benutzerfreundlichen Headsets mit intelligenten Sensoren für die Annahme von Anrufen, das Anhalten von Musik und das sofortige Stummschalten von Anrufen.
- Geben Sie anderen Personen in Ihrer Umgebung einen visuellen Hinweis darauf, dass Sie gerade beschäftigt sind – eine Online-Ohrmuschel-Anzeige blinkt, wenn Sie telefonieren.
- Es funktioniert einfach: Der intelligente Mikrofonarm sorgt automatisch dafür, dass die Audiowiedergabe links und rechts korrekt ist – egal auf welcher Seite das Headset getragen wird.

VOYAGER FOCUS 2

Wir konnten keine Wand um Sie herum bauen, um Hintergrundgeräusche zu unterdrücken. Daher haben wir eine andere Lösung für Sie: Mit dem neuen Headset Voyager Focus 2 haben wir eine „Fokuszone“ geschaffen. Sie hören nur Ihren Anruf – dafür sorgen die drei Stufen des hybriden Active Noise Cancelling (ANC). Dank unserer professionellen Mikrofone mit Acoustic Fence-Technologie hören Ihre Gesprächspartner nur Sie. Und während Sie über Ihren Anruf nachdenken, denkt die Technologie für Sie mit und warnt Sie, damit Sie nie wieder sagen müssen: „Hoppla, ich habe vergessen, dass ich stummgeschaltet bin“. Einfach das Headset aufsetzen und den Anruf automatisch entgegennehmen. Sie bekommen das herausragende Poly Engineering, das sie erwarten – mit ausgezeichnetem Tragekomfort für den ganzen Tag.

- Drei Stufen von Advanced Digital Hybrid Active Noise Cancelling (ANC).
- Erweitertes Noise Cancelling mit mehreren Mikrofonen und Acoustic Fence-Technologie in einem unauffälligen Mikrofonarm.
- Stereo-Sound für Anrufe und Medien/Musik.
- Die dynamische Stummschaltwarnung informiert Sie, wenn Sie bei aktivierter Stummschaltung sprechen.

VOYAGER FOCUS 2



VOYAGER FOCUS 2 UC



VOYAGER FOCUS 2 UC
MIT LADESTATION



VOYAGER FOCUS 2 OFFICE

TECHNISCHE DATEN

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

- Voyager Focus 2 UC: PC über den im Lieferumfang enthaltenen BT700 Bluetooth-Adapter oder über USB-Kabel; Smartphone über Bluetooth
- Voyager Focus 2 Office: PC über USB-A-Kabel, Festnetztelefon über das im Lieferumfang enthaltene Kabel, Smartphone über Bluetooth. Das Headset kann auch über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem PC verbunden werden.

EMPFOHLEN FÜR

- Voyager Focus 2 UC: Mitarbeiter, die den ganzen Tag lang in lauten Home-Office- oder Büroumgebungen telefonieren
- Voyager Focus 2 Office: Mitarbeiter, die den ganzen Tag lang in lauten Büroumgebungen telefonieren und eine Verbindung zu Festnetztelefonen benötigen

SCHNURLOS

- Bluetooth v5.1
- Klasse 1
- Multipoint-Konnektivität: Das Headset kann mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden, bis zu 8 Geräte können gespeichert werden.
- Unterstützte Bluetooth-Profile
 - A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Reichweite
 - Voyager Focus 2 UC: bis zu 50 m
 - Voyager Focus 2 Office: bis zu 91 m

SCHNURGEBUNDEN

- Verbinden Sie das Gerät über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel mit einem PC, wenn es sich im Modus für Audio über USB befindet.

AKKU

- Akkukapazität: 560 mAh
- Akku-Typ: Lithium-Ion
- Sprechzeit: bis zu 19 Stunden (mit deaktiviertem ANC) – bis zu 16 Stunden (mit aktiviertem ANC)

MEHR ERFAHREN

Weitere Informationen zum Voyager Focus 2 finden Sie unter poly.com/voyager-focus-2.

PLANTRONICS + POLYCOM = 

- Hörzeit: bis zu 40 Stunden (mit deaktiviertem ANC)
 - bis zu 24 Stunden (mit aktiviertem ANC)
- Ladezeit: 2 Stunden für eine vollständige Aufladung
- Standby-Zeit: bis zu 30 Tagen

FREQUENZBEREICH EMPFANG

- Dynamische EQ-Funktion für PC-Breitband-Audiotelefonie bis zu 7 kHz oder Multimedia bis zu 20 Hz bis 20 kHz

ANC-TECHNOLOGIE

- Digital Hybrid ANC mit zwei digitalen MEMS-Mikrofonen und zwei analogen ECM-Mikrofonen mit drei Benutzereinstellungen (aus/mittel/hoch)

SMART SENSOR-TECHNOLOGIE

- Eingehende Anrufe werden automatisch durch Aufsetzen des Headsets angenommen und die Wiedergabe von Musik wieder aufgenommen. Durch Absetzen des Headsets wird das Gespräch stummgeschaltet und die Wiedergabe von Musik pausiert.

GEHÖRSCHUTZ

- SoundGuard DIGITAL: G616-Unterstützung für akustische Begrenzung auf 102 dB SPL; die Steuerung des zeitgewichteten Mittelwerts verhindert, dass die durchschnittliche tägliche Lärmbelastung 85 dBA* übersteigt

MIKROFON UND TECHNOLOGIE

- Unauffälliger Mikrofonarm mit Noise Cancelling und Acoustic Fence-Technologie, der die Premium-Mikrofonanforderungen von Microsoft Teams für Großraumbüros erfüllt
- Intelligenter unauffälliger Mikrofonarm: wahlweises Tragen auf der rechten oder linken Seite und gleichbleibend hohe R/L-Stereoqualität. Drehen Sie den Mikrofonarm nach oben, um das Mikrofon stummzuschalten, und nach unten, um die Stummschaltung aufzuheben.

BEDIENUNG DES HEADSETS UND DER LEUCHTANZEIGEN

- Gesprächsannahme/-beendigung, Stummschaltung, Lautstärkeregelung, EIN/AUSSCHALTEN/KOPPELN, ANC: aus, mittel, hoch
- Online-Indikator – zwei LED-Anzeigen am Lautsprechergehäuse zeigen den Gesprächsstatus an

REGLER AN DER HEADSET-BASISSTATION

- Voyager Focus UC mit Ladestation: nur Tischladestation
- Voyager Focus Office: Festnetztelefon, Softphone-Auswahl Taste, Microsoft Teams-Taste (nur bei Microsoft Teams-Version)

HEADSET-GEWICHT

- 175 g

ZUBEHÖR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

- Voyager Focus 2 UC: Tragetasche, BT700 USB-Adapter und Ladekabel
- Voyager Focus 2 UC mit Ladestation: Tragetasche, BT700 USB-Adapter, Ladekabel und Ladestation
- Voyager Focus 2 Office: Tragetasche, Bürobasis, Telefonschnittstellenkabel und USB-A-Kabel

EINFACHE VERWALTUNG

- Cloud: Poly Lens-Service
- Lokal (Windows/Mac): Poly Lens Desktop-App (einige Lösungen separat erhältlich)

ZERTIFIZIERUNG

- Microsoft Teams (nur Microsoft Teams-Version)

GARANTIE

- Inklusive zweijähriger, eingeschränkter Garantie

*Poly Lens Desktop-App zur Aktivierung der SoundGuard DIGITAL-Funktionen erforderlich.