

SSAT150H

Holz-Schleifstaubabsaugtisch



Highlights

- höhenverstellbarer Holz-Schleifstaubabsaugtisch (760- 1030mm)
- max. Beladung bis 200kg
- Absauganschluss von Ø100mm zur Verbindung mit einer Absauganlage
- benötigte Absaugleistung 1030 m³/h
- optional umrüstbar für Metallbearbeitung mit entsprechender Tischeinlage für Metallbearbeitung

Lieferumfang: Produkt mit Tischeinlage für Holzbearbeitung



SSAT150H

Holz-Schleifstaubabsaugtisch



Technische Details

Tischgröße in mm	1440 x 800
Aufstellmaß in mm	1570 x 1050 x 760 -1030
Bruttogewicht in kg	86
Verpackungsbreite in mm	1.000
Verpackungshöhe in mm	330

Tischhöhe in mm	760 - 1030
Nutzlast in kg	200
Nettogewicht in kg	80
Verpackungslänge in mm	1.490
EAN Code	9120058378591