

SSAT150M

Metall-Schleifstaubabsaugtisch



Highlights

- höhenverstellbarer Metall-Schleifstaubabsaugtisch (760 - 1030mm)
- max. Beladung bis 200kg
- Absauganschluss von Ø100mm zur Verbindung mit einer Absauganlage
- benötigte Absaugleistung 1030 m³/h
- optional umrüstbar für Holzbearbeitung mit entsprechender Tischeinlage für Holzbearbeitung

Lieferumfang: Produkt mit Tischeinlage für Metallbearbeitung



SSAT150M

Metall-Schleifstaubabsaugtisch



Technische Details

Tischgröße in mm	1350 x 695
Aufstellmaß in mm	1570 x 1050 x 760 - 1030
Bruttogewicht in kg	94
Verpackungsbreite in mm	995
Verpackungshöhe in mm	300

Tischhöhe in mm	760 -1030
Nutzlast in kg	200
Nettogewicht in kg	90
Verpackungslänge in mm	1.470
EAN Code	9120058378607