

BT1220TOP_230V

Band- Tellerschleifmaschine



Highlights

- schwenkbarer Alutisch (bis zu 45°)
- Schleifbandaggregat von 0°-90° horizontal und vertikal schwenkbar
- Grauguss Maschinenbett
- Gehrungsanschlag zum präzisen Schleifen von Winkeln
- konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe
- Absaugmöglichkeit
- dank Schnellspannvorrichtung ist ein schneller, einfacher Schleifbandwechsel möglich
- Schleifen Sie Längs- und Stirnkanten, sowie Rundungen, Gehrungen und rechteckige Planflächen
- Auf mitgeliefertem Untergestell oder am Tisch montierbar
- Höhe Tellerschleiftisch 930 mm

Lieferumfang: 1x Schleifband und 1x Schleifteller, Gehrungslineal (ALU;Kunststoff), Anschlag (Bandschleifer); Untergestell



BT1220TOP_230V

Band- Tellerschleifmaschine



Technische Details

Motorleistung S1 in W	750	Spannung	230V / 50Hz
Drehzahl in min-1	2980	Kabellänge	1,8m
Tischgröße in mm	332 x 170	Absauganschluss in mm	50
Aufstellmaß in mm	740 x 540 x 1470	Schleifbandmaße in mm	1219x150
Schleifbandgeschwindigkeit	8 m/s	Schleiftellerdurchmesser in mm	254
Schall-Leistungspegel in dB(A)	93,3	Schall-Druckpegel in dB(A)	80,3
Bruttogewicht in kg	42,500	Nettogewicht in kg	39,500
Verpackungsbreite in mm	495	Verpackungslänge in mm	760
Verpackungshöhe in mm	470	EAN Code	9120058376979