

BSG26PRO_230V // Bohrschärfgerät



Highlights

- schnelles genaues schärfen von Bohrern
- einfache Bedienung
- standardmäßig mit Diamantschleifscheibe - genaue Winkel
- leistungsstarker, zuverlässiger Motor mit hoher Lebensdauer
- leichter Austausch der Spannzangen
- Spitzenwinkel von (90°-135°)

Lieferumfang: Diamantscheibe, 14 Spannhülsen ø13-12;...ø26-25



BSG26PRO_230V // Bohrerschärfgerät



Technische Details

Motorleistung S1 in W	250	Spannung	230V / 50Hz
Bohrerdurchmesser in mm	13-26	Schleifstein Drehzahl in min-1	4800
Bruttogewicht in kg	29	Nettogewicht in kg	27
Verpackungsbreite in mm	250	Verpackungslänge in mm	460
Verpackungshöhe in mm	250	EAN Code	9120058377969