

SHT310 // hydr. Scherenhubtisch



Highlights

Vielseitig einsetzbarer Scherenhubtisch

- als zusätzlicher Arbeitsplatz (für die jeweiligen Arbeiten einstellbare/ergonomische Arbeitshöhe)
- als Ablagehilfe
- für Maschinenbestücken mit dem optional erhältlichen Plattenaufsetzrahmen SHT310PAR
- bis zu 310kg Beladung

ausgestattet mit

- zwei Fußpedalen eines für das hydraulische Anheben und eines für das Absenken des Arbeitstisches auf eine ergonomische und individuelle Arbeitshöhe
- zwei schwenkbaren Laufrollen zum einfachen Rangieren, mit Feststellbremsen gewährleistet zusätzliches sicheres Positionieren
- einer großen Arbeitsfläche 1580 x 900 mm sowie eine minimale Tischhöhe von 470 mm und maximale Tischhöhe von 1075 mm runden das Produkt ab



SHT310 // hydr. Scherenhubtisch



Technische Details

Tischgröße in mm	1580 x 900	Tischhöhe in mm	470 - 1075
Nutzlast in kg	310	Rollendurchmesser in mm	125
Bruttogewicht in kg	179,800	Nettogewicht in kg	147
Verpackungsbreite in mm	970	Verpackungslänge in mm	1.610
Verpackungshöhe in mm	480	EAN Code	9120058378256