

MSG2021_230V // Multischärfgerät



Highlights

- Multischärfgerät mit 2 Schleifscheiben vorinstalliert
 - Diamantschleifscheibe zum Schärfen von Bohrern, Meißeln und anderer hochharten Materialien
 - Korundscheifscheibe zum Schärfen von Messern, Scheren, Äxten
- anstatt der Korundscheifscheibe können auch Polierscheiben eingesetzt werden, diese sind im Lieferumfang ebenfalls enthalten
- mit der flexiblen Welle können Trennscheiben / Schleifzylinder / Filzscheiben montiert werden und mit im Lieferumfang beigefügten Schleifadaptern (Kettensäge / Heckenschere)
 - Kettensägen
 - Heckenscheren
 - Werkzeuge und Klingen nachgeschärft werden
 - bzw. diverse Schleifoperationen (gravieren, trennen,...)
 - durchgeführt werden.
- Bohr / Polier / Messer / Beil / Stemmeisenaufsatz für die beiden fixen Schleifwellen erleichtern die Bedienung
- 6 Drehzahlstufen für die flexible (bis 21000min-1) sowie Schleif/Polierscheibe (bis 5600min-1) wählbar



Lieferumfang: Diamantschleifscheibe Ø51 x Ø10 x 7,5mm, Korundscheifscheibe Ø50 x Ø 11 x 8mm, Gummirollen Ø12mm, 8xSchleifzylinder Ø 12,7mm (K120); Polierpaste, Messingdrahtscheibe, Schwammscheibe, Polierscheibe, Gummirolle Ø6mm, Schleifzylinder Ø 6,3mm(K120), Schleifscheibe Ø20mm(K180); Trennscheibe Ø24 (10xbraun; 20xschwarz); Schleifzylinder Korund Ø6x10mm, Schleifkegel Korund (Ø10x6mm); Schleifkugel Korund (Ø10mm); Schleifscheibe Carborundum (1x Ø20x6mm, 1 x Ø10x6); Schleifzylinder Korund (1x Ø15x10mm, 1xØ10x13mm), Spannzangen (Ø2,4 x Ø4,4 x 17mm), Schleif und Trennscheibenhalter, Filzscheibenhalter, Nylonbürste Ø15x9, Edelstahlbürste Ø5x27mm; Nylonbürstenscheibe Ø22; Edelstahlbürstenscheibe Ø22; Gravierstift für Holz Ø2mm; Diamant-Gravierstift Ø2mm; Schleifadpater (Heckenschere / Kettensäge, Klingen/Werkzeuge); Filzscheibe (Ø25mm, Ø12mm, 3xØ9mm), Abziehstein, Schleifspitze Korund Ø6x10mm, Diamant-Gravierspitze, Feileinsätze für Kettensäge (Ø4,5,6mm)

MSG2021_230V // Multischärfgerät



Technische Details

Motorleistung S1 in W	200
Drehzahl in min-1	5600 / (21000) (6)
Aufstellmaß in mm	330 x 200 x 172
Schall-Druckpegel in dB(A)	70
Nettogewicht in kg	2,400
Verpackungslänge in mm	341
EAN Code	9120058378799

Spannung	230V / 50Hz
Schutzklasse	II
Schall-Leistungspegel in dB(A)	81
Bruttogewicht in kg	3
Verpackungsbreite in mm	265
Verpackungshöhe in mm	167