

VARTA ACCU Ready To Use AA 2400mAh Blister 2



VARTA RECHARGE ACCU Power:
Die leistungsstärkste Produktlinie
mit bester Batterieleistung.

GTIN / EAN



Information

- Sofort einsatzbereit da vorgeladen und mit sehr geringer Selbstentladung.
- Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
- Passend für alle Ladegeräte und Standardanwendungen
- Hält in Digitalkameras bis zu 9 Mal länger*
- * vs. VARTA Energy. Basierend auf der IEC 60086-2 (ed. 14.0) DSC-Test pro Erstladung. Kann je nach Gerät variieren.

Artikeldetails

Bestellnummer	56756 101 402
UVP (inkl. MwSt.)	9,99 EUR
Zolltarifnummer	85075000
Ursprungsland	China
IEC	HR6
Andere	HC2400AA, AA, Stilo
Nennkapazität	2400 mAh
Volt	1,20
System	Nickel-Hybrid
Verbrauchereinheit	2

Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Facing (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 575428	80,00	16,40	120,00	0,07
SK2 (Sammelkarton2)			0,00	0,00	0,00	0,00
SK1 (Sammelkarton1)	10	40 08496 575435	89,00	126,00	83,00	0,74
VSK (Versandkarton)	100	40 08496 575442	135,00	425,00	183,00	7,52
PAL (Palette)	7800	40 08496 748914	800,00	1.200,00	1.248,00	607,40

Lagen / Palette	Versandkarton / Lage	Versandkarton / Palette	Mindestliefermenge / Inhalt (Anzahl VBE)
6	13	78	10

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
 VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland
 Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland
 Postfach 1363 | 73473 Ellwangen | Deutschland | Telefon (+49) 7961 83 770 | Telefax (+49) 827 827 4

