

Doppel-Schnellladegerät DC40RB

191N09-8

XGT • 40V max.

Doppel-Schnellladegerät für zwei 40V max. XGT-Akkus, mit digitaler Kommunikation zwischen Ladegerät und Akku

Ein Doppel-Schnellladegerät zum Laden von zwei 40V max. XGT-Akkus gleichzeitig. Mit wählbarer Melodie, als Signal für die Beendigung eines Ladevorgangs. Ausgestattet mit zwei Lüftern für ein besonders schnelles Laden der XGT-Akkus. Wandmontage möglich. In Verbindung mit dem Ladeadapter ADP10 (nicht im Lieferumfang) können 18V LXT-Akkus geladen werden.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp	Li-ion
Ladezeit 2,0 Ah	22 min
Ladezeit 2,5 Ah	28 min
Ladezeit 4,0 Ah	45 min
Ladezeit 5,0 Ah	50 min
Ladezeit 8,0 Ah	76 min
Leistungsaufnahme	625 W
Produktgewicht	2,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	176 x 353 x 100 mm
Länge des Netzkabels	2,0 m

Spezifikationen

- Kompatibel mit dem Akku-Adapter ADP10 zum Laden von LXT Li-Ion-Akkus
- Mit wählbarer Melodie die nach Abschluss eines Ladevorgangs gespielt wird (auch deaktivierbar)
- Optimaler Ladevorgang durch digitale Kommunikation zwischen Akku und Schnellladegerät
- Ausgestattet mit zwei Lüftern, einer für den Akku und der andere für den Ladekreislauf

EAN 0088381579117

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

