

Akku-Bohrschrauber

DDF487

18V • 40 Nm • 0-1.700 min⁻¹

Kompaktes, bürstenloses Gerät zum Bohren und Schrauben. Besonders handlich durch kurze Bauform

Kompakter, sehr kurzer 18V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Planetengetriebe mit robuster Alu-Getriebegehäuseabdeckung und einem bürstenlosen Motor. Eine ideale Wahl für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen. Mit einem neu designten, noch ergonomischeren Handgriff. Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkutyp	Li-ion
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	40 / 25 Nm
Blockierdrehmoment	40 Nm
Drehmomentbegrenzung	20
Bohrleistung in Holz	36 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	36 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	35 mm
Vibrationswerte, Bohren in Metall	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bohren in Metall	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Elektronischer Überlastschutz
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

197941-0

Werkzeughalter inkl. Gurt



199154-9

Schnellspannbohrfutter 13mm



346317-0

Einhängerbügel



821550-0

MAKPAC Gr. 2



824781-0

Zubehörbox



837670-0

Tiefziehteil für MAK-PAC



D-72849

Bohrer-Set 10-tlg. HSS-TiN



D-72861

Holzbohrer-Set 5-tlg.



E-15154

Schrauberholster



E-15182

Schrauberholster mit Handgriff



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

