Produktdatenblatt | Steuerung (Allgemein)


Artikelnummer:	**DALD35050VS**
Serie:	
EAN:	4037293014748
Zolltarifnummer:	85371098990



Artikelbeschreibung

DALI Dimmer-Empfänger inkl. Netzgerät ▪ 200-240 V/AC ▪ Output: 350mA ▪ 10,5-50W

DALI-Dimmer-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-Leuchten mit manueller oder automatischer DALI Adressen Einstellung. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Optional ist der Empfänger auch über Push-L (als 1-Kanal) dimmbar. Anschlüsse: 1x Eingang für DALI-Bus oder Push-L, 1x Eingang für 200-240V/AC und 1x Ausgang für 350mA. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 45°C, tc: 75°C, Leistung: 10,5-50W, Powerfaktor: 0,95. Konform Standardprotokoll IEC 60929. Protokoll: DT6, DALI2.



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002924)

Schutzart (IP)	IP20
Geeignet für Außengebrauch	nein
Länge [mm]	210
Breite [mm]	50
Höhe [mm]	32
Eingangsspannung 1 [V]	200 - 240
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	II
Max. Ausgangsstrom	0,35
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +45
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	75
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Aufbau	ja

Einbau	ja
Ausführung	dynamisch
DIN-Schienenmontage	nein
Anzahl der Farbkanäle	1
Art der Steuerung	DALI
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Programmierbar	nein
Mit Anschlussleitung	nein
Gewicht [kg]	0,3
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja