Produktdatenblatt | Steuerung (Allgemein)


Artikelnummer:	**DALD6724240VS**
Serie:	
EAN:	4037293029216
Zolltarifnummer:	85371098990



Artikelbeschreibung

DALI Dimmer-Empfänger inkl. Netzgerät ▪ IP67 ▪
100-240 V/AC ▪ Output: 10A ▪ 100-240 V/AC ▪ 0,1-240W

DALI-Dimmer-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-Leuchten mit manueller oder automatischer DALI Adressen Einstellung. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Optional ist der Empfänger auch über Push-L dimmbar. Anschlüsse: 1x Eingang für DALI-Bus oder Push-L, 1x Eingang für 100-240V/AC und 1x Ausgang für 24V/DC. Die Anschlussleitungen haben jeweils eine Länge von 24cm. Technische Daten: ta: -25°C - 50°C, tc: 90°C, Leistung: 0,1-240W, Powerfaktor: 0,95. Konform Standardprotokoll IEC 60929. Protokoll: DT6, DALI2.



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002924)

Schutzart (IP)	IP67
Geeignet für Außengebrauch	ja
Länge [mm]	270
Breite [mm]	68
Höhe [mm]	30
Eingangsspannung 1 [V]	100 - 240
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	24.00 - 24.00
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-25 - +50
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	90
Gehäuse	Metallgehäuse
Aufbau	ja

Einbau	ja
Ausführung	dynamisch
DIN-Schienenmontage	nein
Anzahl der Farbkanäle	1
Art der Steuerung	DALI
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Programmierbar	ja
Mit Anschlussleitung	nein
Gewicht [kg]	1,09
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja