
Produktdatenblatt | Lightballs



Artikelnummer:	**KA5001**
Serienname:	
EAN:	4037293455022
Zolltarif:	94054940000

Artikelbeschreibung

Kugelleuchte ▪ weiß ▪ Ø: 50cm ▪ IP55 ▪ E27 ▪ max. 40W ▪ 1,8m Zuleitung mit Konturenstecker ▪ inkl. Alu-Erdspieß

Dekorative Kugelleuchte für den Außenbereich aus Kunststoff mit weißer Oberfläche. Dank der E-27 Fassung können sowohl LED-Leuchtmittel bis max. 10W, als auch Energiesparleuchtmittel bis max. 40W eingesetzt werden. Je nach verwendetem Leuchtmittel lassen sich die unterschiedlichsten Effekte erzielen. Ganz besonders geeignet, dank der weißen Farbgebung, sind hierfür RGB-Leuchtmittel. Da die Kugelleuchte noch in fünf weiteren Größen erhältlich ist, lassen sich auch kleine Gruppen der Leuchten als absoluter Blickfang zusammen platzieren. Dank des im Lieferumfang enthaltenen Erdspieß hat die Kugel jederzeit einen sicheren Stand. Um die Leuchte z. B. beim Rasenmähen leichter versetzten zu können, empfiehlt es sich, zuvor die separat erhältliche Einschlaghülse (ESH360) in den Boden einzubringen. Die 1,8m lange Anschlussleitung ist mit einem Konturenstecker versehen. Dank der UV- und Temperaturbeständigkeit (-60°C - 80°C) kann die Leuchte ganzjährig im Außenbereich verbleiben.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000301)

Schutzklasse	II
Fassung	E27
Leiterquerschnitt (mm²)	0,75
Mit Fußplatte	nein
Anschlussart	sonstige
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC
Mit Bewegungsmelder	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 40,00
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Durchmesser (mm)	500,00
Mit Lichtsensor	nein
Polzahl	2,00
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Art der Leuchte	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Nennspannung (V)	230,00
Schutzart (IP)	IP55
Mit Leuchtmittel	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00
Mit Betriebsgerät	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein