

# Produktdatenblatt | Wallpainter - Hochvolt

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Artikelnummer: | <b>LF65361599</b> |
| Serienname:    |                   |
| EAN:           | 4037293024105     |
| Zolltarif:     | 94054239900       |



## Artikelbeschreibung

LED Fluter ■ anthrazit ■ IP65 ■ 36W ■ RGB ■ 100-265V ■ 0,5 Zuleitung mit freien Aderenden

Der RGB-LED Wallpainter kann für unterschiedlichste Beleuchtungsaufgaben im Außen- und Innenbereich verwendet werden. Aufgrund der 36 verbauten Multicolor-LED-chips wird ein sehr gleichmäßiges und homogenes Lichtbild erreicht, somit können auch große Flächen optimal ausgeleuchtet werden. Der Fluter besitzt einen Schwenkbereich von 180°. Zur Vermeidung von Kondenswasser verfügt der Wallwasher über ein selbstentlüftendes Entlüftungsventil an der Rückseite. Da sowohl das Vorschaltgerät, als auch die Steuerung integriert sind, kann der Fluter direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden. Der Betrieb des mitgelieferten Funk-Handsenders (433,2 MHz) erfolgt mit 1x CR2025 3V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Lichtausbeute beträgt 291lm (Rot), 764lm (Grün), 245lm (Blau), 1275lm (weiß).

## Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

|                                                            |                                  |                                          |                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| Schutzklasse                                               | I                                | Geeignet für Podest-/Bodenmontage        | ja                  |
| Breite (mm)                                                | 230,00                           | Geeignet für Stromschienenmontage        | nein                |
| Außendurchmesser (mm)                                      | 205,00                           | Geeignet für Klemmmontage                | nein                |
| Reflektor                                                  | ohne                             | Konstant-Lichtstrom-Regelung             | nein                |
| Leiterquerschnitt (mm²)                                    | 1,00                             | IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein                |
| Gehäusefarbe                                               | anthrazit                        | Lichtstrom (lm)                          | 245,00 bis 1.275,00 |
| Oberflächenschutz                                          | pulverbeschichtet                | LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)     | 300,00              |
| Spannungsart                                               | AC                               | Dimmung 0-10 V                           | nein                |
| Mit Bewegungsmelder                                        | nein                             | Dimmung 1-10 V                           | nein                |
| Betriebsgerät                                              | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung DALI                             | nein                |
| Geeignet für Wandmontage                                   | ja                               | Dimmung DMX                              | nein                |
| Mit Lichtsensor                                            | nein                             | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein                |
| Geeignet für Pendelaufhängung                              | nein                             | Dimmung GPRS                             | nein                |
| Polzahl                                                    | 3,00                             | Dimmung LineSwitch                       | nein                |
| Länge (mm)                                                 | 110,00                           | Dimmung herstellerspezifisch             | nein                |
| Höhe/Tiefe (mm)                                            | 250,00                           | Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein                |
| Werkstoff des Gehäuses                                     | Aluminium                        | Dimmung Phasenabschnitt                  | nein                |
| Leuchtmittel                                               | LED nicht austauschbar           | Dimmung Phasenanschnitt                  | nein                |
| Lichtaustritt                                              | direkt                           | Dimmung programmierbar                   | nein                |
| Lichtverteilung                                            | symmetrisch                      | Dimmung RF                               | ja                  |
| Werkstoff der Abdeckung                                    | Glas transparent                 | Dimmung Sine Wave Reduction              | nein                |
| Schlagfestigkeit                                           | IK06                             | Dimmung Touch and Dim                    | nein                |
| Nennspannung (V)                                           | 100,00 bis 265,00                | Dimmung Zigbee                           | nein                |
| Notstromversorgung integriert                              | nein                             | Dimmung mit Push-button                  | nein                |
| Schutzart (IP)                                             | IP65                             | Ohne Dimmfunktion                        | nein                |
| Mit Leuchtmittel                                           | ja                               | Lichtverteiler                           | Fokuslinse          |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein                             | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät       | nein                |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich        | nein                             | Geeignet für Seilsystem                  | nein                |
| Geeignet für Einbaumontage                                 | nein                             | Dimmung DSI                              | nein                |
| Mit Betriebsgerät                                          | ja                               | Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein                |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1             | nein                             | Kompatibel mit Google Assistant          | nein                |
| Geeignet für Anbaumontage                                  | ja                               | Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein                |
| Ausstrahlungswinkel                                        | mediumstrahlend 21-40°           | Dimmung DALI-2                           | nein                |
| Oberfläche gebürstet                                       | nein                             | Farbtemperatur einstellbar               | nein                |
| Max. Systemleistung (W)                                    | 36,00                            | Lichtstrom einstellbar                   | stufenlos           |
| Lichtfarbe                                                 | RGB                              | Ausstrahlungswinkel einstellbar          | nein                |
| Verstellbarkeit                                            | drehbar und schwenkbar           | Austauschbares Betriebsgerät             | ja                  |
| Geeignet für Traversenmontage                              | nein                             | Geeignet für Deckenmontage               | ja                  |