

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	P67101002
Serienname:	
EAN:	4037293404242
Zolltarif:	94054239900



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ■ rund ■ Edelstahl ■ IP67 ■ 12V/DC ■ 1W
■ 3000K ■ 100lm

LED Bodeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Extrem geringe Leistungsaufnahme und trotzdem genug Leuchtkraft um optische Akzente zu setzen, wie z. B. Seitenwangen von Treppen, im Terrassenboden und vieles mehr. Die Leuchte ist komplett aus Edelstahl gefertigt und besitzt eine 50cm lange Anschlussleitung mit Stecker für den Anschluss an das IP65-Stecksystem. Die Leuchte ist überfahrbar bei max. 1000kg und 20km/h. Die Art der Dimmung ist abhängig vom verwendeten Netzgerät.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

Schutzklasse	III	Dimmung 0-10 V	nein
Außendurchmesser (mm)	35,00	Dimmung 1-10 V	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung DALI	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung DMX	nein
Spannungsart	DC	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Dimmung GPRS	nein
Justierbar	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Einbaudurchmesser (mm)	30,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Polzahl	2,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe/Tiefe (mm)	40,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung programmierbar	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	ja	Dimmung RF	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Dimmung Touch and Dim	nein
Überrollbar	ja	Dimmung Zigbee	nein
Nennspannung (V)	12,00	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP67	Ohne Dimmfunktion	ja
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung DSI	nein
Max. Belastung (kg)	1.000,00	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Farbtemperatur einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	1,00	Lichtstrom einstellbar	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	100,00	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Lichtfarbe	weiß	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	45,00
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige