

Produktdatenblatt | Garten- / Wegeleuchten - LED

Artikelnummer:	WLD65071502H
Serienname:	TORRA
EAN:	4037293011853
Zolltarif:	94054239900

Artikelbeschreibung

LED Wegeleuchte 650mm ■ anthrazit ■ IP54 ■ 100-240V ■ 7W
■ 3000K ■ 481lm



Massive Wegeleuchte gefertigt aus Aluminium im Druckgussverfahren und pulverbeschichtet. Die Leuchte ist perfekt zur Beleuchtung von Gehwegen, als Randbeleuchtung für Beete und vieles mehr geeignet. Dank der Bauform entsteht bei der Leuchte kein Blendeffekt.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000301)

Schutzklasse	I	Schlagfestigkeit	IK08
Breite (mm)	104,00	Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00
Leiterquerschnitt (mm²)	1,00	Schutzart (IP)	IP54
Mit Fußplatte	ja	Mit Leuchtmittel	ja
Anschlussart	Schraubklemme	Mit Betriebsgerät	ja
Gehäusefarbe	anthrazit	Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Farbtemperatur (K)	3.000,00
Spannungsart	AC	Max. Systemleistung (W)	7,00
Mit Bewegungsmelder	nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	481,00
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Mit Lichtsensor	nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstärke (cd)	1.006,00	LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)	700,00
Polzahl	3,00	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	68,00
Länge (mm)	104,00	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Höhe/Tiefe (mm)	650,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Farbtemperatur einstellbar	nein
Art der Leuchte	Pollerleuchte	Lichtstrom einstellbar	nein
Lichtaustritt	direkt	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent		