



12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS BL Q

- Bürstenloser, leichter Bohrschrauber mit guter Leistung für den vielseitigen Einsatz
- Die 12-Volt-Klasse mit Stecksitz-Akkupacks - extrem kompakt und handlich
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
- Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes

Bestell-Nr. 601749500
EAN-Code 4061792217843

Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich	20 Nm
Max. Drehmoment hart	38 Nm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Weichholz	32 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 400 / 0 - 1.500 / min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,7 kg
Gewicht mit Akkupack	0,9 kg

Lieferumfang

Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Stecksitz-Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer