



## 18-Volt-Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10

- Akku-Nietmutternpistole mit Setzkrafteinstellung für Blindnietmutter bis M10 in Alu, M8 in Stahl, M6 in Edelstahl
- Vielseitiger Einsatz durch Gewindedorn-Schnellwechselsystem
- Automatisches Aufdrillen der Nietmutter vor dem Setzen
- Zeitsparende Autoreverse-Funktion: Zugmechanismus fährt nach dem Setzen zurück in Ausgangsposition und Mutter wird vom Gewindedorn abgedrillt
- Einfache Voreinstellung der Setzkraft am LED-Display für material- und gewindeschonendes Arbeiten
- LED-Display mit Schutzabdeckung: 10 Speicherplätzen für wiederaufrufbare Einstellungen
- Zuschaltbares LED-Licht beim Setzen oder dauerhaft (max. 10 min)
- Öse für kraftsparendes Arbeiten mit Balancer/Federzug
- Mit passendem Adapter (Zubehör) auch geeignet für Blindnietmutter
- Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Praktisches, am Gehäuse aufgeschraubtes Depot für weitere Gewindedorne
- Kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

Bestell-Nr.	601788840
EAN-Code	4061792210981

Akkuspannung	18 V
Max. Blindnietmutter in Alu	M 10
Max. Blindnietmutter in Stahl	M 8
Max. Blindnietmutter in Edelstahl	M 6
Setzkraft	15 kN
Gerätehub	10 mm
Gewicht ohne Akkupack	2 kg
Gewicht mit Akkupack	2,4 kg

### Lieferumfang

Gewindedorne M4, M5 und M6, Mundstücke M4, M5 und M6, Setzkraft-Infokarte, Sechskantschlüssel, Doppelmaulschlüssel, metaBOX 145 M, ohne Akkupack, ohne Ladegerät