



## 12-Volt-Akku-Exzentrerschleifer PowerMaxx SXA 12-125 BL mit 125mm Schleifteller

- Extrem leichter, handlicher Akku-Exzentrerschleifer der 12-Volt-Klasse, ideal auch zum Arbeiten über Kopf
- Angenehme, flächennahe Führung des Schleifers durch die niedrige Bauhöhe
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen
- Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
- Schwingkreis 2,0 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung
- Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
- Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Anschließbar an einen Allessauger mit der Anschlussmuffe 630798000
- Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine
- Abnehmbarer Protektor schützt angrenzende Flächen und erhöht die Lebensdauer des Schleiftellers
- Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Bestell-Nr.	602035840
EAN-Code	4061792200678

Akkuspannung	12 V
Durchmesser des Stütztellers	125 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 10.000 / min
Schwingzahl bei Leerlauf	8.000 - 20.000 / min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht ohne Akkupack	1 kg
Gewicht mit Akkupack	1,4 kg

### Lieferumfang

Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, 1 Haftscheibblatt P 120 Holz und Metall "professional", Protektor Ø 125 mm, Textil-Staubbeutel kompakt, Sechskantschlüssel, metaBOX 215, ohne Akkupack, ohne Ladegerät