



18 Volt Akku Combo Set 2.8.5 SB 18 + SSD 18 LT 200 BL

- Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL: Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm
- Akku-Schlagbohrschrauber SB 18: Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz

Bestell-Nr.
EAN-Code

68519700
4061792210608

Lieferumfang

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18, Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, MetaBOX 145 L

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18

	Akkuspannung	18 V
	Max. Drehmoment weich	24 Nm
	Max. Drehmoment hart	48 Nm
	Einstellbares Drehmoment	0,5 - 4,5 Nm
	Bohr-Ø Mauerwerk	10 mm
	Bohr-Ø Stahl	10 mm
	Bohr-Ø Weichholz	20 mm
	Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
	Max. Schlagzahl	24.000 /min
	Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
	Gewicht mit Akkupack	1,41 kg
		<ul style="list-style-type: none"> • Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz • Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar • Kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL

	Akkuspannung	18 V
	Max. Schraubengröße	M16
	Max. Leerlaufdrehzahl	3.050 /min
	Max. Schlagzahl	3.750 /min
	Max. Drehmoment	200 Nm
	Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	3
	Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
	Gewicht ohne Akkupack	1,17 kg
	Gewicht mit Akkupack	1,57 kg
		<ul style="list-style-type: none"> • Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz • Drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche • Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit • Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar