



Bea-fon M6s

Mit Modell M6s wendet sich Bea-fon an alle Nutzer, die auf ein großes vollflächiges 6,26" (15,9cm) Display Wert legen, aber trotzdem alle Funktionen einer leicht zu bedienenden Benutzeroberfläche nicht missen wollen. Durch eine wechselbare Benutzeroberfläche von Android Standard zur Bea-fon leicht zu bedienender Benutzeroberfläche können Sie alle Bedienungen und Kachelgrößen Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen. Eine SOS Notruffunktion (frei programmierbar) mit der Möglichkeit einer zuschaltbaren Standorterkennung (GPS) oder einer SOS Sicherheitszone (GPS) sorgt für Ihre Sicherheit. Eine spezielle Geräteoberfläche für besonders gute Griffbarkeit bietet Ihnen besonders viel Komfort und Sicherheit bei allen Ihren Geräteanwendungen im Alltag. Eine auf dem Smartphone vorinstallierte Fernwartungs-App ermöglicht Ihrer Familie oder Freunde nach Ihrer persönlichen Freigabe einen direkten Zugang zu Ihrem Smartphone M6s um Grundeinstellungen oder Eingabekorrekturen vorzunehmen. Durch eine bereits vorinstallierte Bea-fon SmartHome App wird Ihnen der Zugang zu einer sicheren und einfach zu bedienenden SmartHome Benutzeroberfläche für alle Bea-fon SmartHome Sicherheitskameras leicht gemacht

Bea-fon M6s eine neue Smartphone Generation für alle die es einfach und sicher haben wollen!

Funktionen

- Android 10
- Status LED
- Kapazitives 6,26" Multi Touch Display (15,9 cm)
- Kamera 13MP + 8MP Weitwinkel
- Vordere Kamera 8MP
- SOS Notruffunktion mit Standorterkennung
- SOS Sicherheitszone mit Standorterkennung
- Zwei zur Auswahl stehende Bedieneroberflächen: Beafon / Android
- WhatsApp und Corona App vorinstalliert
- Fotokontakte
- Fingerprint
- Infrarot Schnittstelle
- FM-Radio
- Micro SD Kartenslot
- ... und mehr!



| Technische Daten | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Typ | Smartphone |
| Farbe/ Lackierung | Schwarz-Gummiert |
| Größe in mm (l x b x t) | 158.7× 75.8 × 9.2mm |
| Gewicht in Gramm (inkl. Akku) | 187 |
| Standby-Zeit in Stunden 2G/3G | 220 |
| Sprechzeit in Stunden | 25 |
| Ladezeit in Stunden | 3,5 |
| Akku | Li-ion 3.8V - 4000mAh |
| Ladegerät | 5V-2.0A |
| Micro USB Verbindung | USB Type C |
| Prozessor 64Bit ARM Cortex-A53 | Quad-Core 1.8GHz |
| Speicher (RAM/ROM) | 3GB/32GB |
| 2G Band (MHz) | B2/B3/B5/B8 |
| 3G Band (MHz) | B1/B2/B5/B8 |
| 4G Band (MHz) | B1/B3/B7/B8/B20 |
| SAR Head | 0,637W/kg |
| SAR Body | 0,941W/kg |
| Dual SIM-Kartenslots | 2x Nano |

| Sicherheitsfunktionen | |
|---|---|
| SOS mit Standorterkennung | ✓ |
| SOS Sicherheitszone mit Standorterkennung | ✓ |
| Fingerprint | ✓ |
| Taschenlampe | ✓ |

| Display | |
|-----------|------------------|
| Typ | IPS Farbdisplay |
| Technik | 2,5D Multi-Touch |
| Farben | 16,7 Millionen |
| Auflösung | 1520*720 |
| Größe | 6,26" |
| Uhr | ✓ |
| Datum | ✓ |

| Töne und Signale | |
|---------------------------|---|
| Toneinstellungen | ✓ |
| Klingeltöne | ✓ |
| Vibrationsalarm | ✓ |
| Touchton ein-/ausschalten | ✓ |

| Anrufen | |
|--------------------------------------|------------|
| Telefonnummern im Telefonbuch | 1000 |
| Lautstärkeregelung | ✓ |
| Freisprechfunktion | ✓ |
| Lautstärkeregelung des Lautsprechers | ✓ |
| Kopfhörer-Anschluss | 3.5 Klinke |
| Stummschaltung | ✓ |
| Anrufdauer | ✓ |
| Konferenzschaltung | ✓ |

| Sensoren | |
|--------------------------|---|
| Beschleunigungssensor | ✓ |
| Rotationssensor/Gyroskop | ✓ |
| Helligkeitssensor | ✓ |
| Näherungssensor | ✓ |

| Anrufliste | |
|-------------------|-----|
| Eingehende Anrufe | 100 |
| Verpasste Anrufe | 100 |
| Gewählte Anrufe | 100 |
| Anrufdauer | ✓ |

| Eingabemethode | |
|--------------------|---------------|
| Virtuelle Tastatur | Worterkennung |

| Netzdienste | |
|---------------------------------------|---|
| Anruferkennung | ✓ |
| Anklopfen | ✓ |
| Anrufe weiterleiten | ✓ |
| NetzwerkAuswahl Manuell / Automatisch | ✓ |

| Sicherheit | |
|-------------------------------|---|
| Telefon sperren | ✓ |
| SIM-PIN ein-/ausschalten | ✓ |
| SIM-PIN ändern | ✓ |
| Fingerprint | ✓ |
| Werkseinstellungen herstellen | ✓ |

| Extras | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Sprachen Beafon Desktop | EN/DE/FR/IT/SP/NL/ FI/SW |
| Hochwertige Gummierung Beschichtung | ✓ |
| Infrarot Schnittstelle | ✓ |
| Wecker | ✓ |
| Erinnerungen | ✓ |
| Rückseite Hauptkamera | 13.0 MP |
| Rückseite Weitwinkel 82° Kamera | 8.0MP |
| Rückseite Kamera zur Lichtmessung | VGA |
| Front Kamera | 8.0MP |
| FM Radio / Audioplayer | ✓ |
| Positionserkennung (GPS) | ✓ |
| Sicherheitszone | ✓ |
| WLAN | 2,4GHz / 5GHz |
| Bluetooth | v5.0 |
| Fotokontakte | ✓ |
| LED Taschenlampe | ✓ |
| Status LED | ✓ |
| WhatsApp und Corona App | ✓ |
| Fernwartung | ✓ |
| Micro SD Kartenslot | bis zu 128GB |

| Lieferumfang | |
|--------------------------|--------|
| Mobiltelefon | ✓ |
| Ladegerät | ✓ |
| Headset | ✓ |
| Schutzfolie | ✓ |
| USB Daten Kabel | ✓ |
| Bedienungsanleitung | DE |
| Kurz Bedienungsanleitung | FR, IT |

EAN schwarz: 9120042776907
Art.-Nr. schwarz: M6s_EU001B