

# emporiaACTIVE

4G Tastentelefon ohne unnütze Extras

## Seniorfeatures

- Einfache Bedienung
- Extragroße, beleuchtete Tasten mit ausgezeichnetem Druckpunkt
- Breites Landscape Display mit gut lesbarer Schrift
- Verstellbare Schriftgröße
- emporia Notruffunktion
- Geeignet für Schwerhörige HAC: M4/T4
- Direkttasten für Menü, Kamera, Wecker

## Technische Daten

**GSM:** 900/1800

**WCDMA:** 900/2100

**FDD LTE:** 1/3/7/8/20

- 4G - VOLTE
- SIM Kartentyp: Nano-SIM
- Abmessungen: 120x59x12,5
- Gewicht: <90g
- Akku: Li-Ion 3,7V/1400 mAh
- Stand-by-Zeit bis zu 200 h
- Sprechzeit bis zu 450 min
- Interne Antenne
- Kamera: 2 MP
- Display: 2,31" TFT, 240x320 Pixel
- Bluetooth 4.0 HFP, HSP, PBAP, OPP
- Micro SD Karten Slot (bis 32 GB)
- USB Type-C Kabel
- IP54
- SAR Wert: 0.58 W/Kg (10g) for Head;  
0.90 W/Kg (10g) for Body;

## Lieferumfang

- 1 GSM Mobiltelefon
- 1 USB Type-C Kabel
- 1 Li-Ion 3,7 V/1400 mAh
- 1 Ladestation
- 1 Bedienungsanleitung
- 2 Batteriedeckel



## Funktionen

- Telefonbuch mit 1000 Speicherplätzen
- Extrastarker Vibrationsalarm
- Verschiedene Klingellautstärken
- Polyphone Klingeltöne
- Einstellbare Hörerlautstärke
- Freisprechen
- Bluetooth für Audio
- Eingebaute LED-Taschenlampe
- Detaillierte Hilfetexte für alle Menüpunkte
- Taschenrechner
- Wecker mit Schlummerfunktion
- Kalender
- Erinnerungsfunktion für Geburtstage
- Übertragen der Bilder zum PC
- Radio mit integrierter Antenne

## Notruffunktion

- Bis zu 5 Notrufkontakte werden automatisch hintereinander durch einen Tastendruck angerufen
- Senden einer Notruf-SMS an Notrufkontakte
- Bestätigung des Notrufs (Notruf kann nicht irrtümlich auf Anrufbeantworter landen)
- Notruftaste deaktivierbar

