



moto e⁴⁰

**VERLEIH DEINER
FANTASIE FLÜGEL**

**48-MP*-Dreifach-Kamerasystem
Octa-Core-Prozessor + 4 GB RAM**

*Der 48-MP-Sensor verbindet vier Pixel zu einem und liefert damit eine Fotoauflösung von 12 MP. Hier genannte Leistungsmerkmale, Funktionalitäten und Produktspezifikationen sind netzwerkabhängig. Es können zusätzliche Geschäftsbedingungen gelten und zusätzliche Kosten entstehen. Motorola behält sich das Recht vor, alle Angaben ohne vorherige Ankündigungen zu ändern. MOTOROLA, das stilisierte M-Logo, MOTO und die MOTO Markenfamilie sind Marken oder eingetragene Warenzeichen der Motorola Trademark Holdings, LLC. Bei allen anderen Firmen- und Produktnamen handelt es sich um Marken der betreffenden Unternehmen. © 2021 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

SPEZIFIKATIONEN

PRODUKTINFORMATION

Hersteller-Modellnummer
Dunkelgrau: PARL0008SE
Kupfer: PARL0006SE

EAN-Nummer

Dunkelgrau: 0840023220203
Kupfer: 0840023220180

Abmessungen (H x B x T)

165,08 x 75,64 x 9,09 mm

Gewicht

298 g

Wasserschutz¹

IP52

SAR

Head: 0,26 W/kg
Body: 1,29 W/kg
Limb: 2,58 W/kg
(XT2159-3)

Verpackungsmaße (H x L x B)

174 x 90 x 50 mm

Verpackungsgewicht

367 g

Verpackungseinheit

520 Stück per Palette

Lieferumfang

moto e⁴⁰, Quick-Start-Guide, 10W-Ladegerät,
USB-C-Kabel, SIM-Toolkit

BETRIEBSSYSTEM

Android™ 11 (R)

SYSTEM-ARCHITEKTUR/PROZESSOR²

UNISOC T700-Prozessor (SR3595D) mit
1,8-GHz-Octa-Core-CPU und Mali G52-GPU

SPEICHERKAPAZITÄT³

RAM

4 GB

ROM

64 GB

SD-Karten-Slot⁴

unterstützt microSD™-Karten (bis zu 1 TB)

DISPLAY

6,53" (16,59 cm) HD+ (720 x 1600 px), 90 Hz, 269 ppi,
20:9 Max Vision, IPS

AKKU⁵ (nicht austauschbar)

Akku-Power für mehr als zwei Tage (5000 mAh),
Zusammensetzung: Lithium Ionen
Gewicht: 66 g

KONNEKTIVITÄT

3,5-mm-Headset-Anschluss

Netze

4G LTE (Kat. 4 DL / 5 UL)
GPRS/EDGE; HSDPA

Frequenzbereiche (nach Modell)

GSM: 850, 900, 1800, 1900;
UMTS: 850, 900, 1900, 2100;
4G LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40

SIM

Dual SIM (Nano-SIM-Karte),
für 2x Nano-SIM und 1x microSD™-Karte

Sensoren

Beschleunigungssensor
Näherungssensor
Umgebungslichtsensor
Fingerabdrucksensor

Bluetooth®-Technologie

Bluetooth® 5.0

WLAN

802.11 b/g/n
2,4 GHz
WLAN-Hotspot

Ortungsdienste

GPS, AGPS, GLONASS, Galileo

NFC⁶

Nein

USB

Type C

Sicherheit

Fingerabdrucksensor
Face-Unlock
2 Jahre Sicherheitsupdates⁷

SPEZIFIKATIONEN

KAMERA

Rückseitige Kamera:

48-MP-Sensor
2-MP-Makro
2-MP-Tiefensensor
Digital Zoom (4x Foto/4x Video)
Autofokus
LED-Blitz

Frontkamera:

8-MP-Selfie-Kamera

AI-Funktionen:

Porträtmodus
Foto / Video
Panorama
Beauty-Modus
HDR
Night-Vision-Modus
Makro-Vision-Modus
Pro-Modus
hochauflösender Zoom

LAUTSPRECHER/MIKROFONE

1 Lautsprecher / Smart-PA
1 Mikrofone

VIDEOAUFNAHME

FHD@30fps
HD@30fps

RADIO

FM-Radio

SONSTIGES

Google Assistant
My UX

1. Durch die fortschrittliche Nanobeschichtung wird eine wasserabweisende Schicht gebildet, die dabei hilft, das Gerät vor moderatem Kontakt mit Wasser zu schützen, etwa bei versehentlichem Verschütten, Wasserspritzern oder leichtem Regen. Das Gerät darf nicht in Wasser bzw. andere Flüssigkeiten eingetaucht oder Wasserdruck ausgesetzt werden, da es nicht wasserdicht ist.
2. Prozessorkern-Geschwindigkeiten können individuell variieren und unter der angegebenen Maximalgeschwindigkeit liegen.
3. Die tatsächliche Kapazität des nutzbaren Speichers und des internen Speichers ist geringer aufgrund des vom Betriebssystem und der Software belegten Speicherplatzes sowie anderer Funktionen, die Teile dieser Kapazität verwenden. Die tatsächliche Kapazität kann sich durch Software-Updates ändern.
4. microSD™-Karte separat erhältlich. Angaben zur Speicherkapazität sind Annäherungswerte.
5. Akku muss größtenteils entladen sein; Aufladegeschwindigkeit nimmt mit zunehmender Aufladung ab. Alle Angaben zur Akku-Laufzeit sind Annäherungswerte, die auf einem durchschnittlichen Benutzerprofil basieren, das sowohl Nutzungs- als auch Standby-Zeiten berücksichtigt. Die tatsächliche Akku-Leistung variiert und ist von vielen Faktoren abhängig, dazu zählen Signalstärke, Netzwerkkonfiguration, Alter des Akkus, Betriebstemperatur, ausgewählte Features, Geräteeinstellungen sowie sprach-, daten- und andere anwendungsspezifische Gegebenheiten.

Hier genannte Leistungsmerkmale, Funktionalitäten und Produktspezifikationen sind netzabhängig. Es können zusätzliche Geschäftsbedingungen gelten und zusätzliche Kosten entstehen. Motorola behält sich das Recht vor, alle Angaben ohne vorherige Ankündigungen zu ändern. MOTOROLA, das stilisierte M-Logo, MOTO und die MOTO Markenfamilie sind Marken oder eingetragene Warenzeichen der Motorola Trademark Holdings, LLC. Android, Google und Google Assistant sind Markenzeichen von Google Inc. Qualcomm ist ein eingetragenes Warenzeichen und Snapdragon ein Markenzeichen von Qualcomm Inc. Bei allen anderen Firmen- und Produktnamen handelt es sich um Marken der betreffenden Unternehmen. © 2021 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.