



Magnetheber

12600



Art.-Nr. 77260025

GTIN 4018754048755

Modell 12600 500

Bezeichnung.

Magnetheber Haftkraft 500g D.8mm L.460mm

Eigenschaften.

- biegsamer Magnetheber mit ergonomisch geformtem Griff
- für den Einsatz in Werkstatt, Industrie und Haushalt
- ermöglicht das Bergen von Schrauben, Muttern und anderen metallischen Kleinteilen aus engen Zwischenräumen

Vorteile.

Biegsamer Magnetheber zum Aufnehmen von Schrauben, Muttern und Kleinteilen aus schwer zugänglichen Bereichen und Zwischenräumen.

Der extra schmale Magnetkopf und der flexible Schaft erreichen mühelos enge, verwinkelte Stellen, z. B. im Motorraum.

Mit ergonomischem Griff und flexiblem, kunststoffüberzogenem Greifelement für sicheres Packen und Ziehen von Gegenständen.

Unverzichtbarer Helfer für den Einsatz in der Werkstatt, Industrie und Haushalt.

Starker Magnet hebt metallische Gegenstände bis 500 g.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Kompakter, starker Magnetkopf.

Der schlanke Magnetkopf mit einem kleinen Durchmesser beeindruckt mit starker Hebekraft. Damit lassen sich Schrauben, Muttern, Nägel und kleine Werkzeuge aus eisenhaltigen Metallen wie Eisen, Kobalt, Nickel und Stahlsorten mühelos aus engen Ecken, Lücken und Ritzen aufnehmen.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Flexibler Schaft für schwer erreichbare Ecken.

Der biegsame Schwanenhals passt sich flexibel jeder Form an und erreicht auch enge, verwinkelte oder schwer einsehbare Ecken und Lücken. Damit lassen sich verlorene Metallteile - zum Beispiel im Motorraum, hinter Möbeln oder in Maschinenanlagen - mühelos bergen.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Zuverlässiger Halt in jeder Lage.

Der robuste Kunststoffgriff bleibt auch bei härteren Bedingungen griffig, langlebig und zuverlässig. Bei besonders tiefliegenden oder festsitzenden Metallobjekten sorgt der integrierte Handstopp für zusätzlichen Halt und mehr Kontrolle beim Herausziehen.

Technische Attribute.

Länge mm (L)	460 mm
d	8 mm
Haftkraft (g)	500 g

Logistikdaten.

Art.-Nr.	77260025
GTIN	4018754048755
Gewicht (g)	70 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.912 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	85051190
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Tiefe mm (IFS)	460
Breite mm (IFS)	20
Höhe mm (IFS)	18
Gewicht (brutto, kg)	0,085
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,006

Länge (verpackt, mm)	480
Breite (verpackt, mm)	100
Höhe (verpackt, mm)	19

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal