



VDE-Umsteckschraubendreher-Satz

4798 VDE

Art.-Nr. 96469511
GTIN 4018754253951
Modell DRALL⁺ 4798/14 VDE



Bezeichnung.

VDE-Umsteckschraubendreher-Satz Modell 4798 VDE 14 tlg.

Eigenschaften.

- automatische Verriegelung gegen ungewolltes Herausziehen
- VDE-isoliert bis 1.000 V
- schutzisoliert nach IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V

Inhalt 14-teilig:

- 1 VDE-2-Komponenten-Umsteckgriff
- 1 VDE-Drehkappe, aufsteckbar
- 6 VDE-Wechselklingen Schlitz: 2,5 x 0,4; 3,0 x 0,5; 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm
- 2 VDE-Wechselklingen Kreuzschlitz: PH1; PH2
- 1 VDE-Wechselklinge Kreuzschlitz: PZ2
- 3 VDE-Wechselklingen TORX®: T10; T15; T20

Vorteile.

Für sicheres und effizientes Arbeiten unter Spannungen bis 1.000 Volt.

2-Komponenten-Griff mit Weichmantelzone für den Einsatz als Feinwerkzeug.

Robustes Qualitätswerkzeug für den professionellen Anwender - Made in Germany.

Anwendungsoptimiertes Produktdesign, hochwertige Materialien, geringe Toleranzen, eine hervorragende Ergonomie und lange Standzeiten mit einer widerstandsfähigen und langlebigen Schutzisolierung.

Automatische Verriegelung gegen ungewolltes Herausziehen und aufsteckbare Drehkappe für Wechselklingen.



Produkthighlights.



Hochwertige Verarbeitung.

Die Klingen sind aus hochwertigem Chrome Alloy Steel gefertigt, durchgehend gehärtet und unlösbar im Heft verankert. Das verleiht dem Werkzeug eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.

Robust.

Ob Schlitz oder Kreuzschlitz - die rauen Klingenspitzen übertragen auch größte Drehmomente auf die Schrauben - präzise und sicher.



Vielseitig.

Das Hebelloch erlaubt noch mehr Kraft und Drehmoment, falls nötig.



Technische Attribute.

Länge mm (L)	229 mm
Breite mm (b)	134 mm
Höhe mm (h)	54 mm
DIN	DIN EN 60900
Anzahl Werkzeuge	14 tlg.

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96469511
GTIN	4018754253951
Gewicht (g)	814 g
Volumen (verpackt, dm3)	1.70775 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82054000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Hessen
Tiefe mm (IFS)	229
Breite mm (IFS)	134
Höhe mm (IFS)	54
Gewicht (brutto, kg)	0,870
Gewicht PAP (kg)	0,058
Gewicht PVC (kg)	0,000

Länge (verpackt, mm)	230
Breite (verpackt, mm)	135
Höhe (verpackt, mm)	55

GTIN-Code.



Bilder.



STAHlwille Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHlwille Eduard Wille GmbH, Wuppertal