

## Gigabyte Mini PC Intel Celeron N4500



### Technische Daten:

Model	GB-BMCE-4500C
Netzteil Extern	65 Watt
Chipsatz	System-on-Chip (SoC)
Steckplätze	1* M.2 PCIe 1* M.2 SATA SSDs
Arbeitsspeicher	8 GB SO-DIMM DDR4
Grafikkarte	Intel® UHD Graphics 605
Festplatte	240 GB SSD M.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor	Intel® Celeron® Processor N4500
Prozessor Turbotakt	2x 2.8 GHz
Laufwerk	ohne
Wireless LAN & Bluetooth	Intel® Wi-Fi 802.11ac / BT4.2
Netzwerkkarte	Dual Realtek RTL8111H GbE LAN
Sound	Realtek ALC255
Anschlüsse Front	1x USB 3.1
	1x USB 3.1 Type-C, 1x Headphone / MIC
Anschlüsse Hinten	1x HDMI, 2x USB 3.1, 1x RJ45
	1x Mini DisplayPort, Power Button
Besonderheiten	VESA-Halterung 75x75 / 100x100
	Kompatibel mit Windows 10/11 und Linux
Betriebssystem	ohne
Maße (H x B x T)	56,22x 103 x 116,52 mm
EAN	4250236822921
ArtikelNr.	CR-PC0031

24 Monate Pickup Reparaturservice