

Gigabyte Mini PC Intel Pentium N6005 , 8 GB

Windows 11 Pro



Technische Daten:

Model	GB-BMPD-6005
Netzteil Extern	65 Watt
Chipsatz	System-on-Chip (SoC)
Steckplätze	1* PCIe , 1* M.2 SATA SSDs
Arbeitsspeicher	8 GB SO-DIMM DDR4
Grafikkarte	Intel® UHD Graphics 605
Festplatte	240 GB SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor	Intel® Pentium® N6005
Prozessor Takt	4x 2.8 GHz (4x 3.3 GHz Turbo)
Laufwerk	ohne
Wireless LAN + Bluetooth 4.2	Dual Band Wireless-802.11 AC
Netzwerkkarte	Gigabit LAN (Realtek 8111HS)
Sound	Realtek ALC255
Anschlüsse Front	1x USB 3.1, 1x USB 3.1 Type C 1x Headphone / MIC
Anschlüsse Hinten	1x HDMI, 1x RJ45, 1x DC-In 1x Kensington lock slot , 1x mini DisplayPort, 2x USB 3.1

Besonderheiten VESA-Halterung 75x75 / 100x100

Betriebssystem	Windows 11 Pro 64 Bit
Maße (H x B x T)	56,22 x 103 x 116,52 mm
EAN	4250236822945
ArtikelNr.	CR-PC0033

24 Monate Pickup Reparaturservice