

Leuchtmittel

00111441 Backofenlampe, 40W, hitzebeständig bis 300°, E14, Tropfenform, mattiert



Highlighttext:

- Spezialglühlampe für Backöfen, Grillgeräte, Dampfgargeräte, Wäschetrockner usw.
- hitzebeständig bis 300°C

Verbraucherhinweis:

Diese Speziallampen sind aufgrund ihrer technischen Eigenschaften nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Je nach Belüftung der Backofenleuchte kommt es zur Temperaturerhöhung des Leuchtmittels, dadurch kann sich die Lebensdauer verkürzen.

Beim Austausch und Betrieb des Leuchtmittels sind die Sicherheitshinweise des Geräteherstellers zwingend zu beachten.

Technische Eigenschaften:

- Farbwiedergabeindex RA (min.): 90
- Lichtfarbe: Warmweiß
- Betriebsspannung (AC): 230 V
- Energie Effizienz Label: G
- Energieverbrauch im Ein-Zustand: 40 kWh/1000h
- Frequenz: 50 Hz
- Halbwertswinkel: 290 °
- Leistungsaufnahme (Pon): 40 W
- Lichtquellentyp: Ungebündeltes Licht
- Nutzlichtstrom (360°): 330 lm
- Verschiebungsfaktor bei Pon (min.): 0,95
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: Sonstige
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 95
- Bauform: Tropfen P 45
- Brennlage: 360 °
- Dimmbar: Ja
- Dimmsteuerung: Dimmer
- Farbtemperatur: 2500 K
- IP-Schutzklasse: IP20 (Trockene Räume)
- Kühlkörper/Gehäuse: Glas
- Lampen Sockel: E 14
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Optimale Umgebungstemperatur: 25 °C
- Durchmesser: 45 mm
- Höhe: 70 mm
- Nettogewicht: 24 g
- Lampenstrom: 173,8 mA
- Geeignet für Akzentbeleuchtung: Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (use)
- Lampe ist Ersatz für Standardlampen der Größe: Tropfen
- Speziell geeignet für: Backofen, Grill, Dampfgarer, Wäschetrockner

Lieferumfang:

- 1 Backofenlampe

Leuchtmittel

00111441 Backofenlampe, 40W, hitzebeständig bis 300°, E14, Tropfenform, mattiert

 4 047443 469144	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
		00111441	12	1	1