

Leuchtmittel

00111439 Halogen-Dunstabzugshaubenlampe, 25 W, Röhrenform, klar, E14



Highlighttext:

- Spezialhalogenlampe für Dunstabzugs-, Flachschild-, Kaminhauben usw.
- unempfindlich gegen Vibrationen
- optimale Lichtverteilung

Verbraucherhinweis:

Diese Speziallampen sind aufgrund ihrer technischen Eigenschaften nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Technische Eigenschaften:



- Farbwiedergabeindex RA (min.): 100
- Lichtfarbe: Warmweiß
- Betriebsspannung (AC): 230 V
- Energie Effizienz Label: G
- Energieverbrauch im Ein-Zustand: 25 kWh/1000h
- Frequenz: 50 Hz
- Halbwertswinkel: 360 °
- Leistungsaufnahme (Pon): 25 W
- Lichtquellentyp: Ungebündeltes Licht
- Nutzlichtstrom (360°): 260 lm
- Verschiebungsfaktor bei Pon (min.): 0,95
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: Halogenlampe
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 99
- Brennweite: 360 °
- Dimmbar: Ja
- Dimmsteuerung: Dimmer
- Farbtemperatur: 2700 K
- IP-Schutzklasse: IP20 (Trockene Räume)
- Kühlkörper/Gehäuse: Glas
- Lampen Sockel: E 14
- Nennlebensdauer: 2000 h
- Optimale Umgebungstemperatur: 25 °C
- Durchmesser: 26 mm
- Höhe: 80 mm
- Nettogewicht: 10 g
- Lampenstrom: 109 mA
- Empfehlung für Entsorgung: Recycling über Wertstoffhof oder Sammelstelle
- Geeignet für Akzentbeleuchtung: Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (use)
- Speziell geeignet für: Dunstabzug

Lieferumfang:

- 1 Halogen-Dunstabzugshaubenlampe

Leuchtmittel

00111439 Halogen-Dunstabzugshaubenlampe, 25 W, Röhrenform, klar, E14

 4 047443 468727	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
		00111439	12	1	1