

## Leuchtmittel

00111440 Backofenlampe, 15W, hitzebeständig bis 300°, E14, Birnchenform, klar



### Highlighttext:

- Spezialglühlampe für Backöfen, Grillgeräte, Dampfgargeräte, Wäschetrockner usw.
- hitzebeständig bis 300° Celsius

### Verbraucherhinweis:

Diese Speziallampen sind aufgrund ihrer technischen Eigenschaften nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Je nach Belüftung der Backofenleuchte kommt es zur Temperaturerhöhung des Leuchtmittels, dadurch kann sich die Lebensdauer verkürzen.

Beim Austausch und Betrieb des Leuchtmittels sind die Sicherheitshinweise des Geräteherstellers zwingend zu beachten.

### Technische Eigenschaften:

- Farbwiedergabeindex RA (min.): 90
- Lichtfarbe: Warmweiß
- Betriebsspannung (AC): 230 V
- Energie Effizienz Label: G
- Energieverbrauch im Ein-Zustand: 15 kWh/1000h
- Frequenz: 50 Hz
- Halbwertswinkel: 270 °
- Leistungsaufnahme (Pon): 15 W
- Lichtquellentyp: Ungebündeltes Licht
- Nutzlichtstrom (360°): 33 lm
- Verschiebungsfaktor bei Pon (min.): 1
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: Sonstige
- Bauform: Birnchen
- Brennlage: 360 °
- Dimmbar: Ja
- Dimmsteuerung: Dimmer
- Farbtemperatur: 2700 K
- IP-Schutzklasse: IP20 (Trockene Räume)
- Kühlkörper/Gehäuse: Glas
- Lampen Sockel: E 14
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Optimale Umgebungstemperatur: 25 °C
- Durchmesser: 22 mm
- Höhe: 50 mm
- Geeignet für Akzentbeleuchtung: Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (use)
- Speziell geeignet für: Backofen, Grill, Dampfgarer, Wäschetrockner

### Lieferumfang:

- 1 Backofenlampe

## Leuchtmittel

00111440 Backofenlampe, 15W, hitzebeständig bis 300°, E14, Birnchenform, klar

 4 047443 469526	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
		00111440	12	1	1