

OBERARM- BLUTDRUCKMESSGERÄT

SC 7670



Oberarm-Blutdruckmessgerät SC 7670

- WHO-Indikator,
- Speicherplatz für 2x50 Messergebnisse,
- Piepton begleitet den Messvorgang,
- Anzeige von Datum und Uhrzeit.

Die Messung des Blutdruckes erfolgt am linken Oberarm. Das Blutdruckmessgerät besitzt einen WHO-Indikator. Dieser ordnet die Messwerte entsprechend den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO ein.

Das Blutdruckmessgerät pumpt nach dem Einschalten automatisch auf, bis der werkseitig eingestellte Aufpumpdruck erreicht ist.

Reicht dieser nicht aus, erkennt das Gerät dieses und pumpt automatisch nach (Fuzzy Logic).

Der anschließende Messvorgang wird von einem Piepton begleitet, bis die Blutdruckwerte ermittelt sind und hört auf, wenn die Messung abgeschlossen ist. Nach erfolgreicher Messung werden der systolische und diastolische Blutdruck sowie der Puls zugleich angezeigt.



EAN 4022356024956
PZN-15416597
Art.-Nr.: 02495

CE
0197

mehr Infos unter www.scala-electronic.de

OBERARM- BLUTDRUCKMESSGERÄT

SC 7670

Spezifikation

Messbereich	Druck: 20 ~ 300 mmHg Pulsfrequenz: 40 ~ 200 Puls / Min
Genauigkeit	Druck: 3 mmHg Pulsfrequenz: ± 5% vom Messwert
Messmethode	Oszillometrische
Bedienelemente	3 Tasten: Ein/Aus (O/I), Speicher (M) & User-Taste
Display	LCD-Display, digitale Flüssigkristallanzeige, WHO Balkenanzeige
Speicher	2x50 Speicherplätze
Uhr	Anzeige Datum & Uhrzeit
Arbeits Temperatur	Temperatur: 5°C bis 40°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Lager Temperatur	Temperatur: -20°C bis 55°C Relative Luftfeuchte: bis 93%
Batterie Info	4 x AA(LR6), Kapazität 4X2300mAh, Gewicht 4x23 gr
Batterie Lebensdauer	36 Monate
Batterie- Indikator	Wenn das Symbol "Batterie erschöpft" erscheint, ist die Batterie zu wechseln
Abschaltung	Automatisch nach ca. 150 Sekunden Inaktivität
Abmessung	142 x 142 x 120 mm
Manschettengröße	Für Oberarmumfänge von 20 bis 35 cm
Gerät Gewicht	ca. 522 g inklusive Batterie
Fabre	Weiß mit blauem Display
Herkunftsland	China
Sprachen der Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch



Logistische Details

	Menge in St/Kg	Brutto Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
Einzelverpackung	1	0,87	17,5x14,5x17,5 cm
Innerkarton	4	3,98	60x19x19,5 cm
Umkarton	16	15,9	61,5x40x40 cm
Lage	64	63,5	120x80x40 cm
Palette	256	254	120x80x160 cm

EAN 4022356024956
PZN-15416597
Art.-Nr.: 02495

CE
0197

mehr Infos unter www.scala-electronic.de