

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.	27549
Artikelbezeichnung	LED Orientierungslicht 1W tageslichtweiss mit Euro
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940275490
	6 tageslichtweiße SMD LED
	mit Sensor
	für den Innenbereich
	mit Eurostecker



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94054039000
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	ABS, PC / abs, pc
Produktfarbe	weiß/ white
CE	Ja
Tag Nachtsensor	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	60
Produkthöhe in mm	115
Produkttiefe in mm	25

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Nennleistungsaufnahme in W	1
Bemessungsleistungsaufnahme in W	1
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Trafo Spannung primär in V	0
Trafo Spannung sekundär in V	0
Trafo Schutzklasse	0
Trafo Maße in mm	0

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	6
Nennlichtstrom in lm	29
Bemessungslichtstrom in lm	29
Farbtemperatur in K	6500
Lichtfarbe	tageslichtweiß / daylight white
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Blisterverpackung / heitronic blister
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	170
Tiefe Einzelverpackung in mm	100
Höhe Einzelverpackung in mm	70

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	450
Tiefe Versandkarton in mm	470
Höhe Versandkarton in mm	370
Bruttogewicht Versandkarton in kg	8,62
Palettenabnahme in Stk	800

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	0
-------------------------	---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254