

WIKO

Y52

WIKO Y52 Smartphone, 5 Zoll (12,7 cm), 4G, Dual-SIM, Android 11, in Grey, Deep Blue, Green

- 5 Zoll (12,7 cm) Display
- Leistungsstarker Quad-Core Prozessor
- Überall schnelles Internet dank 4G
- Großer Speicher mit 16 GB ROM (erweiterbar auf bis zu 64 GB mit einer MicroSD Karte)
- Völlig neues Bedienerlebnis mit dem Simple Mode



Verfügbare Farben:
GREY, DEEP BLUE, GREEN

 **5"**
DISPLAY

 **16 GB**
ROM

 **4G**
LTE

 **1.4 GHz**
QUADCORE

 **2020 MAH**

 **5 MP**
CAMERA

 **FACE UNLOCK**

 **DUAL SIM**

Y52

Hauptmerkmale	
Netzwerke	4G LTE B1(2100)/ B3(1800)/ B7(2600/ B20(800) H+/3G+/3G HSPA+ 850/900/1900/2100MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz
Datensegment	HSPA +42 Mbps
Betriebssystem	Android™ 11 (Go)
Prozessor	Unisoc SC9832E, Quad-core 1,4GHz
GPU	Mali T820
Design	Metalloptik
SIM	2 Nano-SIM
Verfügbare Farben	Grey, Deep Blue, Green
Größe	143,2 x 73,5 x 10,2 mm
Gewicht	153 g
Akku	2020 mAh Li-Ion (austauschbar)
Standby-Zeit	Bis zu 269 Std.
Sprechzeit	Bis zu 21,7 (2G), bis zu 12,8h (3G)
ROM	16 GB
RAM	1 GB
Externer Speicher	MicroSD bis zu 64 GB
Beschleunigungssensor	Ja
Näherungssensor	Per Touch-Panel
Lichtsensor	Nein
SAR-Wert	TBC
Bildschirm	
Abmessungen	5 Zoll (12,7 cm)
Typ	TN-Panels
Farbe	16,7 Millionen
Auflösung	FWVGA+ (480 x 854), Pixeldichte: 196 PPI
Multi-Touch	Ja
Verbindungen	
WLAN / Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Tethering & Mobiler Hotspot	USB, Bluetooth®, Access Point Wi-Fi
Bluetooth Version	4.2
USB-Anschluss	2.0, Micro-USB
PC-Synchronisation	Ja
Kopfhörerausgang	3,5 mm Klinke

Foto und Video	
Hauptkamera	5 MP
Optionen	Face Beauty, Übersetzungen, Porträt
Blitzlicht	Ja
Frontkamera	VGA
Digital Zoom	2-fach
Bildbearbeitung	Ja
Weißabgleich	Nein
Videoaufnahmen	720p@30fps
Multimedia und Unterhaltung	
Stereo FM Radio	Nein
Audio Formate	MP3, AMR, WAV, AAC
Bild Formate	JPEG, GIF, PNG, BMP
Video Formate	MP4, 3GP, H263, H264
GPS-System	
GPS	Ja (GPS, Glonass, Beidou)
A-GPS	Ja
Anpassung	
Sprachen	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Finnisch, Ungarisch, Arabisch, Urdu, Persisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Thailändisch, Indonesisch, Vietnamesisch, Türkisch, Slowenisch, Serbisch, Mazedonisch, Kroatisch, Katalanisch, Baskisch, Rumänisch, Slowakisch, Ukrainisch, Griechisch, Japanisch, Burmesisch
Wiko-Funktionen	Wiko Launcher, Smart Assist, Smart Screenshot, Simple Mode, One Clean, KI Power
Google™ Mobile Service	
Anwendungen	Ja
Lieferumfang	
Bedienungsanleitung	WIKO Y52 Smartphone, Akku, Headset, Micro-USB-Kabel, Google Assistant Benutzerhandbuch, Quick Start Guide und Sicherheitsbuch
Listungsdaten (EAN)	
WIKO Y52 Grey	6943279425522
WIKO Y52 Deep Blue	6943279425539
WIKO Y52 Green	6943279425546

Spezifikationen, Eigenschaften und Aussehen des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Zugriff auf Google™ Anwendungen kann je nach Land unterschiedlich sein.



Die SAR (Specific Absorption Rate) für Mobiltelefone quantifiziert die maximale Exposition des Benutzers gegenüber elektromagnetischen Wellen, wenn sie neben dem Ohr verwendet wird. Die europäischen Vorschriften schreiben vor, dass die SAR 2 W/kg nicht überschreitet.
© WIKO. Alle Rechte vorbehalten. Wi-Fi ist eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Wiko SAS, 1 Rue du Captain Dessemond 13007 Marseille - SIRET 530 072 206 00028 - APE 4652Z - Weitere Informationen: www.wikomobile.com