

Bezeichnung: **KSK 175_2PO10**

Material: halogenfrei

Farbe: orange RAL 2004

Schutzart: IP 66

Produktbeschreibung: Geeignet für Installation, die im Fall eines Brandes den Funktionserhalt erfordern.
Einsatz vorgesehen ausschließlich für Stromkabeln mit Funktionserhalt.

Die Dose beinhaltet eine Keramikklebmit Funktionserhalt, sie ist geeignet für 5 Leiter mit Querschnitt von 1,5 bis 10 mm². Sie wird mit dem beigefügten Anker im Beton befestigt.

Der Vorteil der doppelten Klemmleisten besteht darin, mehrere Leiter auf einem Potenzial anzubringen.

Die weichen Durchstoßmembranen ermöglichen eine einfache Kabeldurchführung, bei Gewährleistung der Schutzart IP 66.

Die Abdeckung ist gesichert durch die mitgelieferten Edelstahlsschrauben.

Verpackung: 1 Stk.

Gemäß der Norm: EN 60670-1

Klassifizierung: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klassifizierung des Funktionserhaltes ist von den spezifischen Bedingungen der Kabeltrasse abhängig.

Lagerung: ČSN 64 0090

