



Produktbeschreibung: geeignet zur Verlegung von Niederspannungsleitungen  
 klassische Form  
 geeignet für Wand- oder Deckenmontage  
 Doppelschloss am Deckel erhöht die Steifigkeit des Kanals und sorgt für eine stärkere Deckelfixierung  
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich  
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich

Material: PVC - bleifrei

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Stoßfestigkeit: 0,5 J

Schutzgrad: IP 40

Brandklasse: A1-F

Innenfläche: 140 mm<sup>2</sup>

Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm

Längentoleranz: ±10 mm

Gewicht: 0,1 kg/m

Mechanischer Schutz nach ČSN EN 50102: IK06

Gemäß der Norm: EN 50085-1 ed.2:06, EN 50085-2-1:07

Lagerung: ČSN 64 0090



Nutzbarer Kanalquerschnitt (60%):	Kabeldurchmesser (mm)	6	7	7,5
	max. Kabelanzahl	2	1	1

Chemikalienbeständigkeit: Ja: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat

NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Zubehör: Geräteträger QUADRO PNQ 20X10\_HB

Artikelnummer	Länge	Farbe	Verpackung	Beschreibung Verpackung	Bemerkung
<b>LHD 20X10_HD</b>	2 m	weiß RAL 9003	96 m	Karton	mit Schutzfolie
<b>LHD 20X10_P2</b>	2 m	weiß RAL 9003	96 m	Karton	Selbstklebeband
<b>8921_HB</b>		weiß RAL 9003	10 / 100 / 1560 Stk.	Folie / Folie / Karton	Endstück
<b>8922_HB</b>		weiß RAL 9003	10 / 100 / 1560 Stk.	Folie / Folie / Karton	Verbindungsstück
<b>8923_HB</b>		weiß RAL 9003	10 / 100 / 1550 Stk.	Folie / Folie / Karton	Flachwinkel
<b>8924_HB</b>		weiß RAL 9003	10 / 100 / 940 Stk.	Folie / Folie / Karton	Abzweigstück
<b>8925_HB</b>		weiß RAL 9003	10 / 100 / 1200 Stk.	Folie / Folie / Karton	Inneneck
<b>8926_HB</b>		weiß RAL 9003	10 / 100 / 1600 Stk.	Folie / Folie / Karton	Außeneck