

Inbegriffen



Klemmen

M8 Ösen

Optionalen



Gesichert clamps

Gesichert M6 oder M8 Ösen

Verlängerungskabel 2m

Autoplug

MagCode Power Clip 12V



Batterie Anzeigetafel



Batterie Anzeige M8 Ösen

Transportbox für Ladegeräte und Zubehör



Wandhalterung



Gummidämpfung



Blue Smart IP65 Ladegerät	12 V 4/5/7/10/15/25 A	24 V 5/8 /13 A
Eingangsspannung	230 VAC	
Wirkungsgrad	94%	95%
Stromverbrauch im Standby-Betrieb	0,5 W	
Minimum Batteriespannung	Beginnt mit dem Laden ab 0V	
„Konstant“-Ladespannung	Normal: 14,4 V Hoch: 14,7 V Lithium-Ionen: 14,2 V	Normal: 28,8 V Hoch: 29,4 V Lithium-Ionen: 28,4 V
„Erhaltungs“-Ladespannung	Normal: 13,8 V Hoch: 13,8 V Lithium-Ionen: 13,5 V	Normal: 27,6 V Hoch: 27,6 V Lithium-Ionen: 27,0 V
"Lagerungs"-Ladespannung	Normal: 13,2 V Hoch: 13,2 V Lithium-Ionen: 13,5 V	Normal: 26,4 V Hoch: 26,4 V Lithium-Ionen: 27,0 V
Ladestrom	4 / 5 / 7 / 10 / 15 / 25 A	5 / 8 / 13 A
Niedrigstrom-Modus	2 / 2 / 2 / 3 / 4 / 10 A	2 / 3 / 4 A
Temperaturkompensation (nur Blei-Säure-Batterien)	16 mV/°C	32 mV/°C
Lässt sich als Stromversorgung verw.	Ja	
Rücklaufstrom	0,7 Ah/month (1 mA)	
Schutz	gegen Verpolung u. Kurzschluss am Ausgang u. Überhitzung	
Betriebstemperaturbereich	-40 bis zu +60°C (voller Nennausgang bis zu 30°C) Kabel behalten Flexibilität bei niedrigen Temperaturen bei	
Feuchtigkeit(nicht kondensierend)	Max 95 %	
GEHÄUSE		
Batterie-Anschluss	1,5 m-langes schwarzes und rotes Kabel	
230 V Wechselstrom-Anschluss	Kabel mit 1,5 m mit CE 7/16, CE 7/17, BS 1363 Stecker (UK) oder AS/NZS 3112 Stecker	
Schutzklasse	IP65 (Staub- u. Feuchteschutz)	
Gewicht	IP65 12V 25A 24V 13A: 1,9kg Andere: 0,9kg	
Maße (H x B x T)	IP65s 12V 4/5A : 45x81x182mm IP65 12V 7A 24V 5A: 47x95x190mm IP65 12V 10/15A 24V 8A: 60x105x190mm IP65 12V 25A 24V 13A: 75x140x240mm	
STANDARDS		
Sicherheit	EN 60335-1,EN 60335-2-29	
Emission	EN 55014-1,EN 61000-6-3,EN 61000-3-2	
Störfestigkeit	EN 55014-2,EN 61000-6-1,EN 61000-6-2,EN 61000-3-3	



www.victronenergy.com
Customer support: sales@victronenergy.com

Blue Smart Ladegerät

IP65

Die Wahl der Profis

5
JAHRE
GARANTIE



Energy. Anytime. Anywhere.

- Automatische Stromversorgungsfunktion
- Bei extremer Kälte leistungsfähig: bis zu -30°C
- Schutz gegen Spritzwasser, Staub- und Chemikalien
- Siebenstufiger intelligenter Ladealgorithmus
- Funktion zur Wiederherstellung einer tiefenentladenen "toten" Batterie
- Mehrere weitere Funktionen zur Verlängerung der Batteriebensdauer
- Niedrigenergiemodus zum Laden kleiner Batterien
- Lithium-Ionen-Batterie-Modus
- Setup und Konfiguration, Anzeige von Spannung und Strom durch **Bluetooth Smart**



