

KERN 327-151

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 20 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl poliert



Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	327

Messsystem	
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	2500
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	31,25
Gewicht OIML-Klasse	F1
Prüfgewicht - Nennwert	20 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	100 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8730

Bauform	
Bauform Gewicht	Kontrollgewicht
Abmessungen (Ø×H)	136×217 mm
Material	Edelstahl poliert
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen	
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-445

Verpackung & Versand	
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	137×137×217 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	20 kg
Bruttogewicht ca.	20 kg
Versandgewicht	20 kg

Optionale Etuis	
Etui - Kunststoff Artikelnummer	nicht verfügbar
Etui - Aluminium Artikelnummer	nicht verfügbar
Etui - Holz Artikelnummer	337-151-100

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761004870
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

